


**Описание****Материал:**

Термопласт.

Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.

**Исполнение:**

цвет черный.

Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.

**Указание:**



Базовый размер трубок круглого сечения составляет Ø18 или Ø30 мм. Для крепления трубок меньшего диаметра или для перехода с трубок круглого сечения на квадратное, возможно согласование с помощью промежуточной втулки K0492.

**По запросу:**

Полимерный зажимной рычаг для крепления.

**Принадлежности:**


- Втулки переходные K0492
- Круглые и квадратные трубки K0493



## Описание товара/фотография продукта



## Чертежи



## Обзор изделий

## Зажимы фланцевые пластмассовые

## Обзор изделий

## Зажимы фланцевые, пластмассовые

| Номер заказа | A  | B   | C  | D  | E  | F    | G  | H  | K    | L    | M  | N | P    | S     |
|--------------|----|-----|----|----|----|------|----|----|------|------|----|---|------|-------|
| K0479.18     | 18 | 5,3 | 18 | 25 | 30 | 30,5 | 35 | 40 | 32   | 39,5 | 50 | 5 | 21   | M6x18 |
| K0479.30     | 30 | 6,5 | 30 | 40 | 45 | 50   | 50 | 60 | 51,5 | 62,5 | 80 | 8 | 28,5 | M8x25 |