

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма E, глухое отверстие с резьбой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4308.

Исполнение:


шлифованная и полированная или с пескоструйной обработкой.

По запросу:

Рукоятки звездообразные, нержавеющая сталь, с наружной резьбой.

Чертежи

Ⓔ



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Поверхность корпуса	D	D1	D2	H	H3	T	T1
K0150.532062	E	полированный	M6	32	12	21	10	12	15
K0150.540082	E	полированный	M8	40	14	26	13	15	18
K0150.550102	E	полированный	M10	50	18	34	17	18	21
K0150.563122	E	полированный	M12	63	20	42	21	22	25
K0150.532063	E	отпескоструенный	M6	32	12	21	10	12	15
K0150.540083	E	отпескоструенный	M8	40	14	26	13	15	18
K0150.550103	E	отпескоструенный	M10	50	18	34	17	18	21
K0150.563123	E	отпескоструенный	M12	63	20	42	21	22	25

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма E, глухое отверстие с резьбой

Обзор изделий
