

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с пластмассовым основанием, с резьбовой вставкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Колено ручки термопласт, усиленный стеклянными шариками.

Соединительная трубка, нержавеющая сталь 1.4301.

Вставки, нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Основание с микроструктурой чёрное.

Хорошо отшлифованная соединительная трубка. Втулки, немного повёрнутые.

Указание:

Точная посадка трубки на пластмассовой цапфе за счёт зажимов.

Брызгонепроницаемость за счёт уплотнительных колец. Разнообразное


использование крепления делает возможным монтаж спереди, сзади и между собой. Ручки с применением головки болта поставляются с материалом крепления из нержавеющей стали.

Ручки с резьбовыми втулками поставляются без винтов.

Указание на чертеже:

1) Вставка головки болта (A) или резьбовая вставка (B).

Чертежи



Обзор изделий

Ручки трубчатые

Номер заказа	Форма	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка Н
K0226.300102	B	300	80	M10	90	350	1000
K0226.350102	B	350	80	M10	90	400	1000
K0226.500102	B	500	80	M10	90	550	1000
K0226.600102	B	600	80	M10	90	650	1000

