

Ручки профильные, алюминий, рифленные, Г-образный профиль

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Профиль алюминий EN AW-6060.


Исполнение:

Алюминиевый профиль, гладко шлифованный, матовый натурального цвета или черного анодированного цвета.

Указание:

Любая другая длина.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки профильные

Номер заказа	Цвет основы	Форма	A	D	H	L	T	Допустимая нагрузка Н
K0232.20301	натуральный цвет анодированный	B	30	M4	26	45	25	200
K0232.20302	чёрный анодированный	B	30	M4	26	45	25	200
K0232.20451	натуральный цвет анодированный	B	45	M4	26	60	25	200
K0232.20452	чёрный анодированный	B	45	M4	26	60	25	200
K0232.20701	натуральный цвет анодированный	B	70	M4	26	85	25	200
K0232.20702	чёрный анодированный	B	70	M4	26	85	25	200
K0232.20901	натуральный цвет анодированный	B	90	M4	26	105	25	200
K0232.20902	чёрный анодированный	B	90	M4	26	105	25	200
K0232.21051	натуральный цвет анодированный	B	105	M4	26	120	25	200
K0232.21052	чёрный анодированный	B	105	M4	26	120	25	200
K0232.21201	натуральный цвет анодированный	B	120	M4	26	135	25	200
K0232.21202	чёрный анодированный	B	120	M4	26	135	25	200