

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой**Описание товара/фотография продукта**

**red dot design award
winner 2018**

Описание**Материал:**

Ручка термопласт

Ручка нажимная из нержавеющей стали 1.4305.

Болт из нержавеющей стали 1.4305.

Шары из нержавеющей стали 1.4125.

Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение:

Рукоятка черно-серая или ярко-красная по RAL 3020.

Нержавеющая сталь без покрытия.

Указание:

Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации и соединения деталей и заготовок. Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение. Стопорные шариковые пальцы комплектуются при необходимости фиксирующим тросиком.

Усилие на срез, двухсрезное соединение $(F) = S \cdot t$ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.

Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Принадлежности:

Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724


Провод предохранительный спиральный K0367

Трос стопорный с петлей K0367

Кольцо K0367

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой

Чертежи



Обзор изделий

Стопорные пальцы шариковые

Номер заказа	Цвет компонента	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K0792.002605010	чёрно-серый RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	10	5,9	25	20,2	15,9	5	15
K0792.002605015	чёрно-серый RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	15	5,9	25	20,2	20,9	5	15
K0792.002605020	чёрно-серый RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	20	5,9	25	20,2	25,9	5	15
K0792.002605025	чёрно-серый RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	25	5,9	25	20,2	30,9	5	15
K0792.002605030	чёрно-серый RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	30	5,9	25	20,2	35,9	5	15
K0792.002606010	чёрно-серый RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	10	6,8	25	20,2	16,8	6	22
K0792.002606015	чёрно-серый RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	15	6,8	25	20,2	21,8	6	22
K0792.002606020	чёрно-серый RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	20	6,8	25	20,2	26,8	6	22
K0792.002606025	чёрно-серый RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	25	6,8	25	20,2	31,8	6	22
K0792.002606030	чёрно-серый RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	30	6,8	25	20,2	36,8	6	22
K0792.002606035	чёрно-серый RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	35	6,8	25	20,2	41,8	6	22
K0792.002606040	чёрно-серый RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	40	6,8	25	20,2	46,8	6	22
K0792.002606045	чёрно-серый RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	45	6,8	25	20,2	51,8	6	22
K0792.002606050	чёрно-серый RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	50	6,8	25	20,2	56,8	6	22
K0792.003308020	чёрно-серый RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	20	7,8	33	26,1	27,8	8	38
K0792.003308025	чёрно-серый RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	25	7,8	33	26,1	32,8	8	38
K0792.003308030	чёрно-серый RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	30	7,8	33	26,1	37,8	8	38
K0792.003308035	чёрно-серый RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	35	7,8	33	26,1	42,8	8	38
K0792.003308040	чёрно-серый RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	40	7,8	33	26,1	47,8	8	38
K0792.003308045	чёрно-серый RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	45	7,8	33	26,1	52,8	8	38
K0792.003308050	чёрно-серый RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	50	7,8	33	26,1	57,8	8	38
K0792.003310020	чёрно-серый RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	20	8,9	33	26,1	28,9	10	60
K0792.003310025	чёрно-серый RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	25	8,9	33	26,1	33,9	10	60
K0792.003310030	чёрно-серый RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	30	8,9	33	26,1	38,9	10	60
K0792.003310035	чёрно-серый RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	35	8,9	33	26,1	43,9	10	60
K0792.003310040	чёрно-серый RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	40	8,9	33	26,1	48,9	10	60
K0792.003310045	чёрно-серый RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	45	8,9	33	26,1	53,9	10	60
K0792.003310050	чёрно-серый RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	50	8,9	33	26,1	58,9	10	60
K0792.003310060	чёрно-серый RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	60	8,9	33	26,1	68,9	10	60
K0792.004612025	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	31,3	34,9	12	86
K0792.004612030	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	31,3	39,9	12	86
K0792.004612035	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	31,3	44,9	12	86
K0792.004612040	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	31,3	49,9	12	86
K0792.004612045	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	31,3	54,9	12	86
K0792.004612050	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	31,3	59,9	12	86
K0792.004612060	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	31,3	69,9	12	86
K0792.004612070	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	31,3	79,9	12	86
K0792.004612080	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	31,3	89,9	12	86
K0792.004616030	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	30	13,1	39,5	31,3	43,1	16	153

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет компонента	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K0792.004616035	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	35	13,1	39,5	31,3	48,1	16	153
K0792.004616040	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	40	13,1	39,5	31,3	53,1	16	153
K0792.004616045	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	45	13,1	39,5	31,3	58,1	16	153
K0792.004616050	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	50	13,1	39,5	31,3	63,1	16	153
K0792.004616060	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	60	13,1	39,5	31,3	73,1	16	153
K0792.004616070	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	70	13,1	39,5	31,3	83,1	16	153
K0792.004616080	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	80	13,1	39,5	31,3	93,1	16	153
K0792.00842605010	ярко-красный RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	10	5,9	25	20,2	15,9	5	15
K0792.00842605015	ярко-красный RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	15	5,9	25	20,2	20,9	5	15
K0792.00842605020	ярко-красный RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	20	5,9	25	20,2	25,9	5	15
K0792.00842605025	ярко-красный RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	25	5,9	25	20,2	30,9	5	15
K0792.00842605030	ярко-красный RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	30	5,9	25	20,2	35,9	5	15
K0792.00842606010	ярко-красный RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	10	6,8	25	20,2	16,8	6	22
K0792.00842606015	ярко-красный RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	15	6,8	25	20,2	21,8	6	22
K0792.00842606020	ярко-красный RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	20	6,8	25	20,2	26,8	6	22
K0792.00842606025	ярко-красный RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	25	6,8	25	20,2	31,8	6	22
K0792.00842606030	ярко-красный RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	30	6,8	25	20,2	36,8	6	22
K0792.00842606035	ярко-красный RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	35	6,8	25	20,2	41,8	6	22
K0792.00842606040	ярко-красный RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	40	6,8	25	20,2	46,8	6	22
K0792.00842606045	ярко-красный RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	45	6,8	25	20,2	51,8	6	22
K0792.00842606050	ярко-красный RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	50	6,8	25	20,2	56,8	6	22
K0792.00843308020	ярко-красный RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	20	7,8	33	26,1	27,8	8	38
K0792.00843308025	ярко-красный RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	25	7,8	33	26,1	32,8	8	38
K0792.00843308030	ярко-красный RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	30	7,8	33	26,1	37,8	8	38
K0792.00843308035	ярко-красный RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	35	7,8	33	26,1	42,8	8	38
K0792.00843308040	ярко-красный RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	40	7,8	33	26,1	47,8	8	38
K0792.00843308045	ярко-красный RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	45	7,8	33	26,1	52,8	8	38
K0792.00843308050	ярко-красный RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	50	7,8	33	26,1	57,8	8	38
K0792.00843310020	ярко-красный RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	20	8,9	33	26,1	28,9	10	60
K0792.00843310025	ярко-красный RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	25	8,9	33	26,1	33,9	10	60
K0792.00843310030	ярко-красный RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	30	8,9	33	26,1	38,9	10	60
K0792.00843310035	ярко-красный RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	35	8,9	33	26,1	43,9	10	60
K0792.00843310040	ярко-красный RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	40	8,9	33	26,1	48,9	10	60
K0792.00843310045	ярко-красный RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	45	8,9	33	26,1	53,9	10	60
K0792.00843310050	ярко-красный RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	50	8,9	33	26,1	58,9	10	60
K0792.00843310060	ярко-красный RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	60	8,9	33	26,1	68,9	10	60
K0792.00844612025	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	31,3	34,9	12	86
K0792.00844612030	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	31,3	39,9	12	86
K0792.00844612035	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	31,3	44,9	12	86
K0792.00844612040	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	31,3	49,9	12	86
K0792.00844612045	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	31,3	54,9	12	86
K0792.00844612050	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	31,3	59,9	12	86
K0792.00844612060	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	31,3	69,9	12	86
K0792.00844612070	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	31,3	79,9	12	86
K0792.00844612080	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	31,3	89,9	12	86
K0792.00844616030	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	30	13,1	39,5	31,3	43,1	16	153
K0792.00844616035	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	35	13,1	39,5	31,3	48,1	16	153
K0792.00844616040	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	40	13,1	39,5	31,3	53,1	16	153
K0792.00844616045	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	45	13,1	39,5	31,3	58,1	16	153
K0792.00844616050	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	50	13,1	39,5	31,3	63,1	16	153
K0792.00844616060	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	60	13,1	39,5	31,3	73,1	16	153
K0792.00844616070	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	70	13,1	39,5	31,3	83,1	16	153
K0792.00844616080	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	80	13,1	39,5	31,3	93,1	16	153

