


Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 180 мм

Описание товара/фотография продукта




Шарниры с досылающей пружиной

Направление
вращения
дверей



Шарниры с открывающей пружиной

Направление
вращения
дверей



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Зажимная пружина из нержавеющей стали.

Исполнение:

Сталь без покрытия или оцинкованная.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Шарнирные петли в виде карточной петли.

Угол открытия 270°.

Крутящий момент пружины открытия:

$M(0^\circ) : 1,7 \text{ Нм} / M(90^\circ) : 1,1 \text{ Нм} / M(180^\circ) : 0,56 \text{ Нм}$

Крутящий момент пружины закрытия:

$M(0^\circ) : 0,56 \text{ Нм} / M(90^\circ) : 1,1 \text{ Нм} / M(180^\circ) : 1,7 \text{ Нм}$

Форма А: без отверстий

Форма В: с отверстиями

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.



Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 180 мм

Обзор изделий

Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 180 мм

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	Материал основы	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N
K1176.4018000	A	пружина разжата	Сталь	40	-	180	-	-	4	1,5	4150	10750
K1176.4018001	B	пружина разжата	Сталь	40	22,7	180	60	4	4	1,5	4150	10750
K1176.14018000	A	пружина разжата	нержавеющая сталь A2	40	-	180	-	-	4	1,5	4150	10750
K1176.14018001	B	пружина разжата	нержавеющая сталь A2	40	22,7	180	60	4	4	1,5	4150	10750
K1176.4018010	A	пружина сжата	Сталь	40	-	180	-	-	4	1,5	4150	10750
K1176.4018011	B	пружина сжата	Сталь	40	22,7	180	60	4	4	1,5	4150	10750
K1176.14018010	A	пружина сжата	нержавеющая сталь A2	40	-	180	-	-	4	1,5	4150	10750
K1176.14018011	B	пружина сжата	нержавеющая сталь A2	40	22,7	180	60	4	4	1,5	4150	10750