


Позиционирующие втулки для стопорных штифтов

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4034.

Исполнение:


Закаленная и вороненая сталь.

Нержавеющая сталь, закаленная и чистая.


Указание:

Подходящие позиционирующие втулки для стопорных штифтов.

Согласовано для держателей K0638.



Чертежи



Обзор изделий

Позиционирующие втулки для стопорных штифтов

Номер заказа	Материал основы	D	D1	D2	H	H1	L	SW	T
K1290.04	Сталь	4	M12x1,5	19	15,5	11,5	10	3	11
K1290.05	Сталь	5	M12x1,5	19	15,5	11,5	10	4	10
K1290.06	Сталь	6	M12x1,5	19	15,5	11,5	10	4	10

Позиционирующие втулки для стопорных штифтов

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D	D1	D2	H	H1	L	SW	T
K1290.08	Сталь	8	M16x1,5	26	19,5	14,5	13	6	12
K1290.10	Сталь	10	M16x1,5	26	19,5	14,5	13	6	12
K1290.104	нержавеющая сталь	4	M12x1,5	19	15,5	11,5	10	3	11
K1290.105	нержавеющая сталь	5	M12x1,5	19	15,5	11,5	10	4	10
K1290.106	нержавеющая сталь	6	M12x1,5	19	15,5	11,5	10	4	10
K1290.108	нержавеющая сталь	8	M16x1,5	26	19,5	14,5	13	6	12
K1290.110	нержавеющая сталь	10	M16x1,5	26	19,5	14,5	13	6	12