K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Грибковая ручка и нажимная кнопка из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4542.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение:
Без покрытия.

Указание:
Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Стопорные шариковые пальцы обладают высокой прочностью на срез и снабжены маркировочным пояском.

Преимущества:
Более высокая нагрузочная способность по сравнению со стандартными стопорными шариковыми пальцами.
Палец из нержавеющей стали 1.4542 закален, с высоким пределом прочности на срез и рассчитан на предельно допустимые нагрузки.

Принадлежности:
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Чертежи



Обзор изделий

Стопорные пальцы шариковые из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, с грибковой ручкой

Номер заказа	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K0791.11905010	19	5	5,5	11	10	5,9	25	15,9	5	24
K0791.11905015	19	5	5,5	11	15	5,9	25	20,9	5	24
K0791.11905020	19	5	5,5	11	20	5,9	25	25,9	5	24
K0791.11905025	19	5	5,5	11	25	5,9	25	30,9	5	24
K0791.11905030	19	5	5,5	11	30	5,9	25	35,9	5	24
K0791.11906010	19	6	6,85	11	10	6,8	25	16,8	6	35
K0791.11906015	19	6	6,85	11	15	6,8	25	21,8	6	35
K0791.11906020	19	6	6,85	11	20	6,8	25	26,8	6	35
K0791.11906025	19	6	6,85	11	25	6,8	25	31,8	6	35
K0791.11906030	19	6	6,85	11	30	6,8	25	36,8	6	35
K0791.11906035	19	6	6,85	11	35	6,8	25	41,8	6	35
K0791.11906040	19	6	6,85	11	40	6,8	25	46,8	6	35
K0791.11906045	19	6	6,85	11	45	6,8	25	51,8	6	35
K0791.11906050	19	6	6,85	11	50	6,8	25	56,8	6	35
K0791.12508020	25	8	9,5	14	20	7,8	33	27,8	8	63
K0791.12508025	25	8	9,5	14	25	7,8	33	32,8	8	63
K0791.12508030	25	8	9,5	14	30	7,8	33	37,8	8	63
K0791.12508035	25	8	9,5	14	35	7,8	33	42,8	8	63
K0791.12508040	25	8	9,5	14	40	7,8	33	47,8	8	63
K0791.12508045	25	8	9,5	14	45	7,8	33	52,8	8	63
K0791.12508050	25	8	9,5	14	50	7,8	33	57,8	8	63
K0791.12510020	25	10	12	14	20	8,9	33	28,9	10	100
K0791.12510025	25	10	12	14	25	8,9	33	33,9	10	100
K0791.12510030	25	10	12	14	30	8,9	33	38,9	10	100
K0791.12510035	25	10	12	14	35	8,9	33	43,9	10	100
K0791.12510040	25	10	12	14	40	8,9	33	48,9	10	100
K0791.12510045	25	10	12	14	45	8,9	33	53,9	10	100
K0791.12510050	25	10	12	14	50	8,9	33	58,9	10	100
K0791.12510060	25	10	12	14	60	8,9	33	68,9	10	100
K0791.13512025	35	12	14,5	22	25	9,9	39,5	34,9	12	144
K0791.13512030	35	12	14,5	22	30	9,9	39,5	39,9	12	144
K0791.13512035	35	12	14,5	22	35	9,9	39,5	44,9	12	144
K0791.13512040	35	12	14,5	22	40	9,9	39,5	49,9	12	144
K0791.13512045	35	12	14,5	22	45	9,9	39,5	54,9	12	144
K0791.13512050	35	12	14,5	22	50	9,9	39,5	59,9	12	144
K0791.13512060	35	12	14,5	22	60	9,9	39,5	69,9	12	144
K0791.13512070	35	12	14,5	22	70	9,9	39,5	79,9	12	144
K0791.13512080	35	12	14,5	22	80	9,9	39,5	89,9	12	144
K0791.13516030	35	16	19	22	30	13,1	39,5	43,1	16	257
K0791.13516035	35	16	19	22	35	13,1	39,5	48,1	16	257
K0791.13516040	35	16	19	22	40	13,1	39,5	53,1	16	257

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Обзор изделий

Номер заказа	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K0791.13516045	35	16	19	22	45	13,1	39,5	58,1	16	257
K0791.13516050	35	16	19	22	50	13,1	39,5	63,1	16	257
K0791.13516060	35	16	19	22	60	13,1	39,5	73,1	16	257
K0791.13516070	35	16	19	22	70	13,1	39,5	83,1	16	257
K0791.13516080	35	16	19	22	80	13,1	39,5	93,1	16	257

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG