

## Направляющие ролики

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Светло-коричневое покрытие из экстратана, твердость 92° по Шору А, или белое покрытие из полиамида 6, твердость 70° по Шору D.

#### Указание:

Прочно залитое покрытие на шарикоподшипнике.


Рабочее покрытие из экстратана: с малым уровнем шума при движении, малым сопротивлением качению, эластичное, не повреждающее покрытие пола, очень износостойкое, с высокой прочностью к порезам и продолжению разрыва, не оставляет следов, не изменяет цвет при контакте.

Покрытие из полиамида 6: повышенная прочность, с очень малым сопротивлением качению, легкий ход на гладких напольных покрытиях, очень износостойкое.

Области применения: транспортеры, ворота и т. п.

Другие размеры по запросу.

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Направляющие ролики

Номер заказа	Исполнение 1	Материал покрытия	Установка колеса	D	D1	B	шарикоподшипником	Допустимая нагрузка, кг
K1779.03008	без стопорной системы	extrathane	шарикоподшипник	30	6	8	626 2RS	20
K1779.03514	без стопорной системы	extrathane	шарикоподшипник	35	12	14	60002RS	40
K1779.04020	без стопорной системы	extrathane	шарикоподшипник	40	10	20	60002RS	40
K1779.05015	без стопорной системы	extrathane	шарикоподшипник	50	10	15	6200 2RS	60
K1779.06020	без стопорной системы	extrathane	шарикоподшипник	60	17	20	6203 2RS	90
K1779.07020	без стопорной системы	extrathane	шарикоподшипник	70	25	20	6205 2RS	125
K1779.030081	без стопорной системы	полиамид 6	шарикоподшипник	30	6	8	626 2RS	35
K1779.035111	без стопорной системы	полиамид 6	шарикоподшипник	35	8	11	6082RS	55
K1779.040201	без стопорной системы	полиамид 6	шарикоподшипник	40	10	20	6200 2RS	100
K1779.050151	без стопорной системы	полиамид 6	шарикоподшипник	50	10	15	6200 2RS	100
K1779.060201	без стопорной системы	полиамид 6	шарикоподшипник	60	17	20	6203 2RS	165
K1779.070201	без стопорной системы	полиамид 6	шарикоподшипник	70	25	20	6205 2RS	185

