

Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой рукояткой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Стопорные шариковые штифты предназначены для быстрой и простой фиксации деталей. Запираемый вариант предотвращает непредусмотренное разъединение соединения.

Открыв замок с нажимным цилиндром ключом, можно разблокировать оба шарика и скрепить соединяемые детали. Когда замок с нажимным цилиндром вдавливаются вручную, шарики соединения надежно блокируются. Разблокировать шарики можно ключом.

Материал:

Рукоятка из термопласта.
Стальные части, нержавеющая сталь.
Замок Zamak.
Ключ из оцинкованной стали.

Исполнение:

Рукоятка черно-серая или ярко-красная по RAL 3020.
Нержавеющая сталь без покрытия.

Указание:

Срезающее усилие, двухрезное (F) = S · τ аВ макс.

Приведенные значения срезающего усилия представляют собой расчетную разрушающую нагрузку. Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен индивидуально определить пригодность стопорных шариковых штифтов для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые штифты, климатические условия, а также износ.

Замок с защелкой запирается на универсальный ключ. Все запирающие цилиндры можно открыть одним ключом. Запираемые стопорные шариковые штифты поставляются с двумя ключами.

По запросу:


Другие исполнения.

Принадлежности:

Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлей K0367
Кольцо K0367

Сторонние шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой рукояткой

Чертежи



Обзор изделий

Сторонние шариковые штифты, запираемые

Номер заказа	Цвет компонента	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	L6	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K1804.004608020	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	8	9,5	20	20	7,8	49,5	41,3	27,8	28	8	38
K1804.004608025	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	8	9,5	20	25	7,8	49,5	41,3	32,8	28	8	38
K1804.004608030	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	8	9,5	20	30	7,8	49,5	41,3	37,8	28	8	38
K1804.004608035	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	8	9,5	20	35	7,8	49,5	41,3	42,8	28	8	38
K1804.004608040	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	8	9,5	20	40	7,8	49,5	41,3	47,8	28	8	38
K1804.004608045	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	8	9,5	20	45	7,8	49,5	41,3	52,8	28	8	38
K1804.004608050	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	8	9,5	20	50	7,8	49,5	41,3	57,8	28	8	38
K1804.004610020	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	10	12	20	20	8,9	49,5	41,3	28,9	28	10	60
K1804.004610025	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	10	12	20	25	8,9	49,5	41,3	33,9	28	10	60
K1804.004610030	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	10	12	20	30	8,9	49,5	41,3	38,9	28	10	60
K1804.004610035	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	10	12	20	35	8,9	49,5	41,3	43,9	28	10	60
K1804.004610040	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	10	12	20	40	8,9	49,5	41,3	48,9	28	10	60
K1804.004610045	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	10	12	20	45	8,9	49,5	41,3	53,9	28	10	60
K1804.004610050	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	10	12	20	50	8,9	49,5	41,3	58,9	28	10	60
K1804.004610060	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	10	12	20	60	8,9	49,5	41,3	68,9	28	10	60
K1804.004612025	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	12	14,5	20	25	9,9	49,5	41,3	34,9	28	12	86
K1804.004612030	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	12	14,5	20	30	9,9	49,5	41,3	39,9	28	12	86
K1804.004612035	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	12	14,5	20	35	9,9	49,5	41,3	44,9	28	12	86
K1804.004612040	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	12	14,5	20	40	9,9	49,5	41,3	49,9	28	12	86
K1804.004612045	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	12	14,5	20	45	9,9	49,5	41,3	54,9	28	12	86
K1804.004612050	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	12	14,5	20	50	9,9	49,5	41,3	59,9	28	12	86
K1804.004612060	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	12	14,5	20	60	9,9	49,5	41,3	69,9	28	12	86
K1804.004612070	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	12	14,5	20	70	9,9	49,5	41,3	79,9	28	12	86
K1804.004612080	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	12	14,5	20	80	9,9	49,5	41,3	89,9	28	12	86
K1804.004616030	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	16	19	20	30	13,1	49,5	41,3	43,1	28	16	153
K1804.004616035	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	16	19	20	35	13,1	49,5	41,3	48,1	28	16	153

Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой рукояткой
Обзор изделий

Номер заказа	Цвет компонента	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	L6	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K1804.004616040	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	16	19	20	40	13,1	49,5	41,3	53,1	28	16	153
K1804.004616045	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	16	19	20	45	13,1	49,5	41,3	58,1	28	16	153
K1804.004616050	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	16	19	20	50	13,1	49,5	41,3	63,1	28	16	153
K1804.004616060	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	16	19	20	60	13,1	49,5	41,3	73,1	28	16	153
K1804.004616070	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	16	19	20	70	13,1	49,5	41,3	83,1	28	16	153
K1804.004616080	чёрно-серый RAL 7021	33	45,9	16	19	20	80	13,1	49,5	41,3	93,1	28	16	153
K1804.00844608020	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	8	9,5	20	20	7,8	49,5	41,3	27,8	28	8	38
K1804.00844608025	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	8	9,5	20	25	7,8	49,5	41,3	32,8	28	8	38
K1804.00844608030	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	8	9,5	20	30	7,8	49,5	41,3	37,8	28	8	38
K1804.00844608035	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	8	9,5	20	35	7,8	49,5	41,3	42,8	28	8	38
K1804.00844608040	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	8	9,5	20	40	7,8	49,5	41,3	47,8	28	8	38
K1804.00844608045	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	8	9,5	20	45	7,8	49,5	41,3	52,8	28	8	38
K1804.00844608050	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	8	9,5	20	50	7,8	49,5	41,3	57,8	28	8	38
K1804.00844610020	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	10	12	20	20	8,9	49,5	41,3	28,9	28	10	60
K1804.00844610025	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	10	12	20	25	8,9	49,5	41,3	33,9	28	10	60
K1804.00844610030	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	10	12	20	30	8,9	49,5	41,3	38,9	28	10	60
K1804.00844610035	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	10	12	20	35	8,9	49,5	41,3	43,9	28	10	60
K1804.00844610040	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	10	12	20	40	8,9	49,5	41,3	48,9	28	10	60
K1804.00844610045	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	10	12	20	45	8,9	49,5	41,3	53,9	28	10	60
K1804.00844610050	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	10	12	20	50	8,9	49,5	41,3	58,9	28	10	60
K1804.00844610060	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	10	12	20	60	8,9	49,5	41,3	68,9	28	10	60
K1804.00844612025	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	12	14,5	20	25	9,9	49,5	41,3	34,9	28	12	86
K1804.00844612030	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	12	14,5	20	30	9,9	49,5	41,3	39,9	28	12	86
K1804.00844612035	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	12	14,5	20	35	9,9	49,5	41,3	44,9	28	12	86
K1804.00844612040	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	12	14,5	20	40	9,9	49,5	41,3	49,9	28	12	86
K1804.00844612045	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	12	14,5	20	45	9,9	49,5	41,3	54,9	28	12	86
K1804.00844612050	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	12	14,5	20	50	9,9	49,5	41,3	59,9	28	12	86
K1804.00844612060	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	12	14,5	20	60	9,9	49,5	41,3	69,9	28	12	86
K1804.00844612070	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	12	14,5	20	70	9,9	49,5	41,3	79,9	28	12	86
K1804.00844612080	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	12	14,5	20	80	9,9	49,5	41,3	89,9	28	12	86
K1804.00844616030	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	16	19	20	30	13,1	49,5	41,3	43,1	28	16	153
K1804.00844616035	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	16	19	20	35	13,1	49,5	41,3	48,1	28	16	153
K1804.00844616040	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	16	19	20	40	13,1	49,5	41,3	53,1	28	16	153
K1804.00844616045	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	16	19	20	45	13,1	49,5	41,3	58,1	28	16	153
K1804.00844616050	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	16	19	20	50	13,1	49,5	41,3	63,1	28	16	153
K1804.00844616060	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	16	19	20	60	13,1	49,5	41,3	73,1	28	16	153
K1804.00844616070	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	16	19	20	70	13,1	49,5	41,3	83,1	28	16	153
K1804.00844616080	ярко-красный RAL 3020	33	45,9	16	19	20	80	13,1	49,5	41,3	93,1	28	16	153