

Потолочное крепление, резинометаллическое, форма С, внутр. резьба

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Натуральный каучук, твердость низкая (45 твердость по Шору), средняя (60 твердость по Шору) и высокая (70 Shore A).


Исполнение:

Сталь оцинкованная

Указание:

Резинометаллические потолочные крепления являются подвесными элементами со встроенной защитой от обрыва и подходят для подвешивания осветительных приборов, аппаратов и труб. Потолочные крепления могут подвергаться растягивающему напряжению, они мягко поглощают удары и силы инерции.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	B	D	D2	E	G	H	H3	SW	Твердость по Шору А	Нагрузка в Н
K2012.01040	С	внутренняя резьба	62,5	63	10,5	85	M10	30	1,5	21	40	250
K2012.01060	С	внутренняя резьба	62,5	63	10,5	85	M10	30	1,5	21	60	700

