

Петли из цинкового литья под давлением, форма А

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Петля из цинкового литья под давлением.
Ось из нержавеющей стали.

Исполнение:

Петля отпескоструенная, хромированная или черная.
Ось, без покрытия.

Указание:

Петли на вкладные двери.
Петли могут использоваться для установки справа и слева.

*На указанных местах с нижней стороны выполнены отверстия, которые можно при необходимости рассверлить.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.


Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Принадлежности:

Винты с потайной головкой и внутренним шестигранником DIN EN ISO 10642 (K0708).

Чертежи



Петли из цинкового литья под давлением, форма А

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет основы	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	B1	D1	H	Угол поворота	S	F1 N	F2 N
K1897.0504004011	A	хромированный	40	12,5	12,5	20	20	-	-	40	25	5,3	9	180°	5	3650	2000
K1897.0504004021	A	черный	40	12,5	12,5	20	20	-	-	40	25	5,3	9	180°	5	3650	2000
K1897.0605005011	A	хромированный	50	15	15	25	25	-	-	50	30	6,3	11,5	180°	6	3650	2000
K1897.0605005021	A	черный	50	15	15	25	25	-	-	50	30	6,3	11,5	180°	6	3650	2000
K1897.0607605011	A	хромированный	76	28	28	38	38	-	-	50	30	6,5	11,5	270°	6	3650	900
K1897.0607605021	A	черный	76	28	28	38	38	-	-	50	30	6,5	11,5	270°	6	3650	900
K1897.0606305011	A	хромированный	63	15	28	25	38	-	-	50	30	6,5	11,5	270°	6	4400	850
K1897.0606305021	A	черный	63	15	28	25	38	-	-	50	30	6,5	11,5	270°	6	4400	850
K1897.0806006011	A	хромированный	60	18	18	30	30	-	-	60	36	8,4	15	180°	8	4500	4500
K1897.0806006021	A	черный	60	18	18	30	30	-	-	60	36	8,4	15	180°	8	4500	4500
K1897.0607606021	A	черный	76	28	28	38	38	-	-	60	36	6,5	15	270°	8	3650	2000
K1897.0809006011	A	хромированный	90	18	45	30	60	-	23*	60	36	8,4	15	270°	8	5500	2500
K1897.0809006021	A	черный	90	18	45	30	60	-	23*	60	36	8,4	15	270°	8	5500	2500
K1897.0812006011	A	хромированный	120	45	45	60	60	23*	23*	60	36	8,4	15	270°	8	5500	1300
K1897.0812006021	A	черный	120	45	45	60	60	23*	23*	60	36	8,4	15	270°	8	5500	1300