

## Петли из цинкового литья под давлением, форма В

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Петля из цинкового литья под давлением.  
Ось из нержавеющей стали.

#### Исполнение:

Петля отпескоструенная, хромированная или черная.  
Ось, без покрытия.

#### Указание:

Петли на вкладные двери.  
Петли могут использоваться для установки справа и слева.

\*На указанных местах с нижней стороны выполнены отверстия, которые можно при необходимости рассверлить.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.


Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

#### Принадлежности:

Винты с потайной головкой и внутренним шестигранником DIN EN ISO 10642 (K0708).

### Чертежи



## Петли из цинкового литья под давлением, форма В

## Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет основы	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	B1	D1	H	Угол поворота	S	F1 N	F2 N
K1897.0607606012	В	хромированный	76	28	28	38	38	18	18	60	36	6,5	15	270°	8	4500	4500
K1897.0607606022	В	черный	76	28	28	38	38	18	18	60	36	6,5	15	270°	8	4500	4500