

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения, форма А, круглая

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из полиэтилена.

Исполнение:

Корпус, черный.

Указание:

* Изделие подвержено продольной деформации из-за особенностей материала и геометрии — хорошо подходит для скользящих элементов и заглушек для ножек.

Пластины закрыты или прерваны. Из-за особенностей технологии производства остаточный литник может выходить за длину вала.
Количество пластин на каждую заглушку от 2 до 4.

Данные после обозначения подходящих труб в таблице с ID относятся к толщине стенок труб.


Применение:

Заглушки используются как защита кромок или для закрытия концевых частей трубы.

Монтаж:

Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	D	H	L	Подходящий к
K0494.000100815	A	круглые	10	3,5	10	Ø10x0,8-1,5
K0494.000120820	A	круглые	12	3,5	10	Ø12x0,8-2
K0494.000130820	A	круглые	13	4	10,5	Ø13x0,8-2

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения, форма А, круглая

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	D	H	L	Подходящий к
K0494.000140820	A	круглые	14	5	11,5	Ø14x0,8-2
K0494.000150820	A	круглые	15	3	11,5	Ø15x0,8-2
K0494.000160820	A	круглые	16	5	11,5	Ø 16 x 0,8-2
K0494.018150	A	круглые	18	5	11,5	Ø18x0,8-2
K0494.000182535	A	круглые	18	5	11,5	Ø18x2,5-3,5
K0494.000190825	A	круглые	19	5	11,5	Ø19x0,8-2,5
K0494.020200	A	круглые	20	5	11,5	Ø20x0,8-2,5
K0494.000210825	A	круглые	21	5	11,5	Ø21x0,8-2,5
K0494.000220830	A	круглые	22	5	11,5	Ø22x0,8-3
K0494.000230830	A	круглые	23	5	11,5	Ø23x0,8-3
K0494.000240825	A	круглые	24	5	11,5	Ø24x0,8-2,5
K0494.025200	A	круглые	25	5	11,5	Ø25x1-3
K0494.000253050	A	круглые	25	5	11,5	Ø25x3-5
K0494.000260830	A	круглые	26	5	11,5	Ø26x0,8-3
K0494.000270830	A	круглые	27	5	11,5	Ø27x0,8-3
K0494.000280825	A	круглые	28	5	11,5	Ø28x0,8-2,5
K0494.030200	A	круглые	30	5	11,5	Ø30x0,8-2,5
K0494.000302545	A	круглые	30	5	11,5	Ø30x2,5-4,5
K0494.000320830	A	круглые	32	5	11,5	Ø32x0,8-3
K0494.000322545	A	круглые	32	5	11,5	Ø32x2,5-4,5
K0494.000340830	A	круглые	34	5	11,5	Ø34x0,8-3
K0494.000343540	A	круглые	34	5	11,5	Ø34x3,5-4
K0494.000351030	A	круглые	35	5	11,5	Ø35x1-3
K0494.000353050	A	круглые	35	5	11,5	Ø35x3-5
K0494.000361030	A	круглые	36	5	11,5	Ø36x1-3
K0494.000371030	A	круглые	37	5	11,5	Ø37x1-3
K0494.000381030	A	круглые	38	5	11,5	Ø38x1-3
K0494.000383050	A	круглые	38	5	11,5	Ø38x3-5
K0494.040300	A	круглые	40	5	11,5	Ø40x1-3
K0494.040400	A	круглые	40	5	11,5	Ø40x3-5
K0494.000420825	A	круглые	42	5	11,5	Ø42x0,8-2,5
K0494.000422550	A	круглые	42	5	11,5	Ø 42 x 2,5-5
K0494.000432025	A	круглые	43	5	11,5	Ø 43 x 2-2,5
K0494.000433035	A	круглые	43	5	11,5	Ø 43 x 3-3,5
K0494.000441232	A	круглые	44,5	5	11,5	Ø 44,5 x 1,2-3,2
K0494.000450830	A	круглые	45	5	11,5	Ø 45 x 0,8-3
K0494.000453050	A	круглые	45	5	11,5	Ø45x3-5
K0494.000461535	A	круглые	46	5	11,5	Ø 46 x 1,5-3,5
K0494.000481236	A	круглые	48,4	6	11,5	Ø 48,4 x 1,2-3,6
K0494.000482552	A	круглые	48,4	6	11,5	Ø 48,4 x 2,5-5,2
K0494.000501025	A	круглые	50	5	11,5	Ø50x1-2,5
K0494.050400	A	круглые	50	5	11,5	Ø50x2,5-4,5
K0494.000521535	A	круглые	52	5	14,5	Ø52x1,5-3,5
K0494.000551030	A	круглые	55	5	14,5	Ø55x1-3
K0494.000553050	A	круглые	55	5	14,5	Ø55x3-5
K0494.000601030	A	круглые	60	5	18	Ø60x1-3
K0494.000603050	A	круглые	60	5	18	Ø60x3-5
K0494.000631535	A	круглые	63,5	5	21	Ø 63,5 x 1,5-3,5
K0494.000651535	A	круглые	65	5	21	Ø 65 x 1,5-3,5
K0494.000653050	A	круглые	65	5	21	Ø65x3-5
K0494.000701035	A	круглые	70	5	21	Ø70x1-3,5
K0494.000751035	A	круглые	75	6	21	Ø75x1-3,5
K0494.000753050	A	круглые	75	6	21	Ø75x3-5
K0494.000761540	A	круглые	76,2	6	21	Ø76,2x1,5-4
K0494.000803055	A	круглые	80	6	21	Ø80x3-5,5
K0494.000851540	A	круглые	85	6	21	Ø85x1,5-4
K0494.000891840	A	круглые	88,9	6	21	Ø88,9x1,8-4
K0494.000901540	A	круглые	90	6	21	Ø90x1,5-4
K0494.000951540	A	круглые	95	6	21	Ø95x1,5-4
K0494.001001540	A	круглые	100	6	28	Ø100x1,5-4

