

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием

Описание товара/фотография продукта



Описание

Исполнение:

Без покрытия.


Указание:

Аналогично с DIN 469.

Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L
K0999.3110	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	80	24	10	16	-	82	60	22	13,4	-	100
K0999.3212	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	100	28	12	20	-	98	72	26	16	-	124
K0999.3314	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	125	30	14	26	-	118	90	28	15,8	-	153
K0999.3417	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	160	34	17	26	-	122	90	32	19,6	-	190
K0999.31106	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	80	24	10	16	M6	82	60	22	13,4	7,5	100
K0999.32126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	100	28	12	20	M6	98	72	26	16	7,5	124
K0999.33146	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	125	30	14	26	M6	118	90	28	15,8	7,5	153
K0999.34176	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	160	34	17	26	M6	122	90	32	19,6	7,5	190