

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из POM, небольшой упругости

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Гильза из стали, класс прочности 5.8.

Упорный болт из ПФЛ.

Пружина из пружинной стали, класс D.


Исполнение:

вороненная.

Указание на чертеже:

1) Установочный винт приклеенный

Чертежи



Обзор изделий

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из POM, небольшой упругости

Номер заказа	D	D1	H	L	T1	N	S	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Номер заказа, монтажный ключ
K0318.104	M4	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3	2	7	K0317.904
K0318.105	M5	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	3	10	K0317.905
K0318.106	M6	2,7	2,5	20	1	1	2	3	9	K0317.906
K0318.108	M8	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	4	16	K0317.908
K0318.110	M10	4	3	22	1,4	1,6	3	4	16	K0317.910
K0318.112	M12	6	4	28	2	2	4	5	27	K0317.912
K0318.116	M16	7,5	5	32	2,5	2,5	5	20	45	K0317.916