



Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Описание товара/фотография продукта

INCH
Parts



Вывод из зацепления
путем подъема



Описание

Материал:

Рукоятка, из нержавеющей стали .

Другие стальные части из нержавеющей стали 1.4305 (соответствует AISI 303).

Исполнение:

Рукоятка, нержавеющая сталь, электролитически полированная.

Стальные части Без покрытия.

По запросу:

Другие варианты наружной резьбы, длинны длина и специальное исполнение.


Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Чертежи



Обзор изделий

Рычаги зажимные стальные с наружной резьбой

Номер заказа	Материал основы	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H3	H4	A	A1	Число зубьев	L
K0121.11A4X20	нержавеющая сталь	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	20
K0121.11A4X30	нержавеющая сталь	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	30
K0121.11A4X40	нержавеющая сталь	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	40
K0121.11A4X45	нержавеющая сталь	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	45
K0121.11A4X50	нержавеющая сталь	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	50
K0121.11A4X60	нержавеющая сталь	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	60
K0121.11A5X20	нержавеющая сталь	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	20
K0121.11A5X30	нержавеющая сталь	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	30
K0121.11A5X40	нержавеющая сталь	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	40
K0121.11A5X45	нержавеющая сталь	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	45
K0121.11A5X50	нержавеющая сталь	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	50
K0121.11A5X60	нержавеющая сталь	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	60