Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Корпус из листовой стали, оцинкованный, с синим пассивированием.
Светло-коричневый ролик из полиуретана, твердость 92° по Шору A,
или белый ролик из полиамида, твердость 80° по Шору D.

Исполнение:
Запрессованный корпус.
Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце и сепаратором шариков.
Ролик с двумя запрессованными шарикоподшипниками.

Указание:
Привинченная ось колеса.

Ролик из полиуретана: малый уровень шума при движении, малое сопротивление качению, эластичный, не повреждающий покрытие пола, очень износостойкий, не изменяет цвет при контакте.

Ролик из полиамида: очень малое сопротивление качению и вращению, легкий ход на гладких напольных покрытиях, очень износостойкий.

Чертежи



© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение

Чертежи

Заднее отверстие с системой блокировки:



Привинчивающаяся пластина с системой фиксации:



Подшипниковый узел поворотного венца: вставное отверстие



Подшипниковый узел поворотного венца: привинчиваемая пластина



Обзор изделий

Поворотные ролики из листовой стали, компактное исполнение

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Обозначение	Исполнение 1	Вариант крепления	Установка колеса	Материал ролика	A	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	H	L	L1	L2	R	Допустимая нагрузка, кг
K1774.0352701	A	Направляющий ролик	без стопорной системы	Вставное отверстие	шарикоподшипник	полиуретан	15	27	-	-	-	35	11	43	50	-	-	-	32,5	100
K1774.0352802	A	Направляющий ролик	без стопорной системы	Вставное отверстие	шарикоподшипник	полиамид	15	28	-	-	-	35	11	43	50	-	-	-	32,5	100
K1774.0503301	A	Направляющий ролик	без стопорной системы	Вставное отверстие	шарикоподшипник	полиуретан	29	33	-	-	-	50	13	57	70	-	-	-	54	150
K1774.0503202	A	Направляющий ролик	без стопорной системы	Вставное отверстие	шарикоподшипник	полиамид	29	32	-	-	-	50	13	57	70	-	-	-	54	150
K1774.0352711	B	Направляющий ролик	без стопорной системы	Сопрягаемая плита	шарикоподшипник	полиуретан	15	27	38	48	60	35	6,2	-	52	60	48	3	32,5	100
K1774.0352812	B	Направляющий ролик	без стопорной системы	Сопрягаемая плита	шарикоподшипник	полиамид	15	28	38	48	60	35	6,2	-	52	60	48	3	32,5	100
K1774.0503311	C	Направляющий ролик	без стопорной системы	Сопрягаемая плита	шарикоподшипник	полиуретан	29	33	45	51	66	50	8,5	-	73	90	75	6	54	150
K1774.0503212	C	Направляющий ролик	без стопорной системы	Сопрягаемая плита	шарикоподшипник	полиамид	29	32	45	51	66	50	8,5	-	73	90	75	6	54	150
K1774.0352722	D	Направляющий ролик	с системой стопорения колес	Вставное отверстие	шарикоподшипник	полиамид	15	27	-	-	-	35	11	43	50	-	-	-	63	100
K1774.0503322	D	Направляющий ролик	с системой стопорения колес	Вставное отверстие	шарикоподшипник	полиамид	29	33	-	-	-	50	13	57	70	-	-	-	80	150
K1774.0352721	D	Направляющий ролик	с системой стопорения колес	Вставное отверстие	шарикоподшипник	полиуретан	15	27	-	-	-	35	11	43	50	-	-	-	63	100
K1774.0503321	D	Направляющий ролик	с системой стопорения колес	Вставное отверстие	шарикоподшипник	полиуретан	29	33	-	-	-	50	13	57	70	-	-	-	80	150
K1774.0352732	E	Направляющий ролик	с системой стопорения колес	Сопрягаемая плита	шарикоподшипник	полиамид	15	27	38	48	60	35	6,2	-	52	60	48	3	38	63	100
K1774.0352731	E	Направляющий ролик	с системой стопорения колес	Сопрягаемая плита	шарикоподшипник	полиуретан	15	27	38	48	60	35	6,2	-	52	60	48	3	38	63	100
K1774.0503331	F	Направляющий ролик	с системой стопорения колес	Сопрягаемая плита	шарикоподшипник	полиуретан	29	33	45	51	66	50	8,5	-	73	90	75	6	61	80	150
K1774.0503332	F	Направляющий ролик	с системой стопорения колес	Сопрягаемая плита	шарикоподшипник	полиамид	29	33	45	51	66	50	8,5	-	73	90	75	6	61	80	150

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG