

Зажимной рычаг, из цинка, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией, шелковисто-матовая поверхность

Описание товара/фотография продукта



Вывод из зацепления
путем поднятия



Описание

Материал:

Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.


Исполнение:

Рычаг чёрное полимерное покрытие.
Стальные детали с синим пассивированием.

По запросу:

Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение.
Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Чертежи



Зажимной рычаг, из цинка, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией, шелковисто-матовая поверхность

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K1659.9031	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.9041	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.9051	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.0031	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.0041	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.0051	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.1041	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.1051	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.1061	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.2061	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.2081	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.3081	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.3101	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.4101	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.4121	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.5121	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.5161	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26