

Шестигранные гайки для кабельных вводов ЭМС

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Латунь.

Исполнение:


никелированный.

Указание:

Шестигранные гайки с метрической присоединительной резьбой согласно DIN EN 60423. Для надежной фиксации кабельных вводов ЭМС и принадлежностей. С режущими кромками для прорезания лакокрасочных и порошковых покрытий для оптимального контакта при выравнивании потенциалов.

Диапазон температур:

От -60 до +200 °C.



Шестигранные гайки для кабельных вводов ЭМС

Обзор изделий

Шестигранные
гайки для кабельных
вводов ЭМС

Номер заказа	D	H	H1	SW1	макс. момент затяжки SW1, Нм
K2251.11215	M12X1,5	3,5	2,8	15	3,5
K2251.11615	M16x1,5	3,5	2,8	19	3,5
K2251.12015	M20X1,5	3,7	3	24	3,5
K2251.12515	M25x1,5	4,2	3,5	30	6,7
K2251.13215	M32x1,5	4,7	4	36	12
K2251.14015	M40X1,5	5,7	5	46	13,5