

Dobradiças de aço inoxidável

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço inoxidável 1.4401.

Versão:

peça polida ou jateada.

Indicação:


Dobradiças com pino de eixo fixo e furos escareados.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Dobradiças de aço inoxidável

Visão geral dos artigos

Dobradiças de aço inoxidável

Código do artigo	Material do corpo básico	Superfície Corpo básico	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	H	H1	F1 N	F2 N
K1085.052013130	aço inoxidável A2	polido	39	12,5	12,5	19,5	19,5	39	25	5,5	4	9	800	600
K1085.052013131	aço inoxidável A2	jateado	39	12,5	12,5	19,5	19,5	39	25	5,5	4	9	800	600
K1085.062515150	aço inoxidável A2	polido	50	15	15	25	25	50	30	6,5	6	12	1100	900
K1085.062515151	aço inoxidável A2	jateado	50	15	15	25	25	50	30	6,5	6	12	1100	900
K1085.083018180	aço inoxidável A4	polido	60	18	18	30	30	60	36	8,5	8	15	2000	1500
K1085.083018181	aço inoxidável A4	-	60	18	18	30	30	60	36	8,5	8	15	2000	1500