# Rodas para cargas pesadas com estrutura soldada

## Descrição do artigo/Imagens dos produtos

### Descrição

**Material:**
Corpo da roda em construção soldada em aço, revestimento da banda de rodagem em Extrathane.

**Indicação:**
A banda de rodagem em Extrathane é elástica, resistente à abrasão, não marca o piso, emite baixo ruído e possui resiliência especialmente alta durante longos tempos de operação contínua.
Temperatura de aplicação de -40 °C até +80 °C.
Rodas adequadas para os itens K1768 e K1769.

## Desenhos




## Visão geral dos artigos

### Rodas para cargas pesadas com estrutura soldada

| Código do artigo | Mancal da roda | D | D1 | B | B1 | Capacidade de carga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1782.12550** | Rolamento de esferas | 125 | 20 | 50 | 60 | 500 |
| **K1782.16050** | Rolamento de esferas | 160 | 20 | 50 | 60 | 700 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Rodas para cargas pesadas com estrutura soldada

## Visão geral dos artigos

| Código do artigo | Mancal da roda | D | D1 | B | B1 | Capacidade de carga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1782.20050** | Rolamento de esferas | 200 | 20 | 50 | 60 | 1000 |
| **K1782.25060** | Rolamento de esferas | 250 | 25 | 60 | 70 | 1350 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG