

Dobradiças de aço inoxidável

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço inoxidável 1.4310.

Versão:



Superfície sem tratamento.

Indicação:

O ângulo de abertura máximo corresponde a 270°.

Acessórios:

Dobradiças de aço inoxidável com fricção pré-ajustada K1518



Dobradiças de aço inoxidável

Visão geral dos artigos

Dobradiças de aço inoxidável

Código do artigo	Forma	A	A1	B	B1	D	D1	S
K1517.558512	A	55	38	85	48	6,3	12	2
K1517.558516	A	55	38	85	48	6,3	16	2
K1517.5511512	B	55	38	115	45	6,3	12	2
K1517.658515	A	65	50	85	48	6,3	15	3