

Эргономичная пятилепестковая ручка с наружной резьбой**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Твердый компонент из стеклопластика.

Мягкий компонент из термопластичного эластомера.

Болт с резьбой из стали, класс стойкости 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Сталь с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:


Серийная поставка в цветовой комбинации -
черно-серый RAL 7021 (твердый компонент)
и черно-серый RAL 7021 (мягкий компонент).

По запросу:

Другие исполнения.

Эргономичная пятилепестковая ручка с наружной резьбой

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал компонента	D	D1	D2	H	H1	L
K0786.6308X20	L	Сталь	M8	63	26	45	10	20
K0786.6308X25	L	Сталь	M8	63	26	45	10	25
K0786.6308X30	L	Сталь	M8	63	26	45	10	30
K0786.6308X40	L	Сталь	M8	63	26	45	10	40
K0786.6310X30	L	Сталь	M10	63	26	45	10	30
K0786.6310X50	L	Сталь	M10	63	26	45	10	50
K0786.06308X20	L	нержавеющая сталь	M8	63	26	45	10	20
K0786.06308X25	L	нержавеющая сталь	M8	63	26	45	10	25
K0786.06308X40	L	нержавеющая сталь	M8	63	26	45	10	40
K0786.06310X30	L	нержавеющая сталь	M10	63	26	45	10	30
K0786.06310X40	L	нержавеющая сталь	M10	63	26	45	10	40