


# Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая вставка из стали

## Описание товара/фотография продукта



## Описание

### Материал:

Дуропласт PF 31, черный.

Втулка или резьбовой винт, сталь оцинкованная.

### Исполнение:

Отполированный до блеска.



### Указание:

При конструкциях K0185.3205 и K0185.3206 втулка из латуни.

### По запросу:

Другие варианты наружной резьбы, длины болта и цвета.

## Чертежи



## Обзор изделий

### Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая вставка из стали с внутренней резьбой

| Номер заказа | Форма | D   | D1 | D3 | H    | H1   | T  | L |
|--------------|-------|-----|----|----|------|------|----|---|
| K0185.3205   | K     | M5  | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 10 | - |
| K0185.3206   | K     | M6  | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 9  | - |
| K0185.4006   | K     | M6  | 40 | 20 | 28   | 14   | 12 | - |
| K0185.4008   | K     | M8  | 40 | 20 | 28   | 14   | 14 | - |
| K0185.4010   | K     | M10 | 40 | 20 | 28   | 14   | 14 | - |
| K0185.5008   | K     | M8  | 50 | 25 | 35   | 17,5 | 14 | - |

# Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая вставка из стали

## Обзор изделий

| Номер заказа  | Форма | D   | D1 | D3 | H    | H1   | T  | L  |
|---------------|-------|-----|----|----|------|------|----|----|
| K0185.5010    | K     | M10 | 50 | 25 | 35   | 17,5 | 14 | -  |
| K0185.3206X12 | L     | M6  | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | -  | 12 |
| K0185.3206X18 | L     | M6  | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | -  | 18 |
| K0185.3208X16 | L     | M8  | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | -  | 16 |
| K0185.3208X24 | L     | M8  | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | -  | 24 |
| K0185.4006X18 | L     | M6  | 40 | 20 | 28   | 14   | -  | 18 |
| K0185.4008X16 | L     | M8  | 40 | 20 | 28   | 14   | -  | 16 |
| K0185.4008X20 | L     | M8  | 40 | 20 | 28   | 14   | -  | 20 |
| K0185.4008X24 | L     | M8  | 40 | 20 | 28   | 14   | -  | 24 |
| K0185.4010X30 | L     | M10 | 40 | 20 | 28   | 14   | -  | 30 |
| K0185.5008X16 | L     | M8  | 50 | 25 | 35   | 17,5 | -  | 16 |
| K0185.5008X24 | L     | M8  | 50 | 25 | 35   | 17,5 | -  | 24 |
| K0185.5010X20 | L     | M10 | 50 | 25 | 35   | 17,5 | -  | 20 |
| K0185.5010X30 | L     | M10 | 50 | 25 | 35   | 17,5 | -  | 30 |