

Опорные плиты тип В и тип I

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Литье из цинкового сплава (под давлением).


Исполнение:

Планки могут быть чистыми или иметь порошковое покрытие черного цвета.

Указание:

Для крепления регулируемых опор, роликов, рым-болтов и других элементов. При наличии пазовых сухарей можно навинтить опорную плиту сбоку на профили.

Чертежи



Обзор изделий

Опорные плиты тип В и тип I

Номер заказа	Поверхность	Тип	Ширина паза	Профиль	B	L	H	A	D	D1	D2
K1057.0840801080	зачищенный	I	8	40x80	40	80	16	40	M8	9	15
K1057.0840801100	зачищенный	I	8	40x80	40	80	16	40	M10	9	15
K1057.0840801120	зачищенный	I	8	40x80	40	80	16	40	M12	9	15
K1057.0840801160	зачищенный	I	8	40x80	40	80	16	40	M16	9	15
K1057.0880801080	зачищенный	I	8	80x80	80	80	16	40	M8	9	15
K1057.0880801100	зачищенный	I	8	80x80	80	80	16	40	M10	9	15
K1057.0880801120	зачищенный	I	8	80x80	80	80	16	40	M12	9	15
K1057.0880801160	зачищенный	I	8	80x80	80	80	16	40	M16	9	15
K1057.1040802080	зачищенный	B	10	40x80	40	80	16	40	M8	14,5	20
K1057.1040802100	зачищенный	B	10	40x80	40	80	16	40	M10	14,5	20
K1057.1040802120	зачищенный	B	10	40x80	40	80	16	40	M12	14,5	20
K1057.1040802160	зачищенный	B	10	40x80	40	80	16	40	M16	14,5	20
K1057.1045902100	зачищенный	B	10	45x90	45	90	16	45	M10	14,5	20

Опорные плиты тип В и тип I

Обзор изделий

Номер заказа	Поверхность	Тип	Ширина паза	Профиль	B	L	H	A	D	D1	D2
K1057.1045902120	зачищенный	B	10	45x90	45	90	16	45	M12	14,5	20
K1057.1045902140	зачищенный	B	10	45x90	45	90	16	45	M14	14,5	20
K1057.1045902160	зачищенный	B	10	45x90	45	90	16	45	M16	14,5	20
K1057.1045902200	зачищенный	B	10	45x90	45	90	16	45	M20	14,5	20
K1057.1090902100	зачищенный	B	10	90x90	90	90	16	45	M10	14,5	20
K1057.1090902120	зачищенный	B	10	90x90	90	90	16	45	M12	14,5	20
K1057.1090902140	зачищенный	B	10	90x90	90	90	16	45	M14	14,5	20
K1057.1090902160	зачищенный	B	10	90x90	90	90	16	45	M16	14,5	20
K1057.1090902200	зачищенный	B	10	90x90	90	90	16	45	M20	14,5	20
K1057.0630601081	чёрное порошковое покрытие	I	6	30x60	30	60	12	30	M8	6,6	11
K1057.0630601101	чёрное порошковое покрытие	I	6	30x60	30	60	12	30	M10	6,6	11
K1057.0630601121	чёрное порошковое покрытие	I	6	30x60	30	60	12	30	M12	6,6	11
K1057.0630601161	чёрное порошковое покрытие	I	6	30x60	30	60	12	30	M16	6,6	11
K1057.0660601081	чёрное порошковое покрытие	I	6	60x60	60	60	12	30	M8	6,6	11
K1057.0660601101	чёрное порошковое покрытие	I	6	60x60	60	60	12	30	M10	6,6	11
K1057.0660601121	чёрное порошковое покрытие	I	6	60x60	60	60	12	30	M12	6,6	11
K1057.0660601161	чёрное порошковое покрытие	I	8	60x60	60	60	16	40	M16	9	15
K1057.0840801081	чёрное порошковое покрытие	I	8	40x80	40	80	16	40	M8	9	15
K1057.0840801101	чёрное порошковое покрытие	I	8	40x80	40	80	16	40	M10	9	15
K1057.0840801121	чёрное порошковое покрытие	I	8	40x80	40	80	16	40	M12	9	15
K1057.0840801161	чёрное порошковое покрытие	I	8	40x80	40	80	16	40	M16	9	15
K1057.0880801081	чёрное порошковое покрытие	I	8	80x80	80	80	16	40	M8	9	15
K1057.0880801101	чёрное порошковое покрытие	I	8	80x80	80	80	16	40	M10	9	15
K1057.0880801121	чёрное порошковое покрытие	I	8	80x80	80	80	16	40	M12	9	15
K1057.0880801161	чёрное порошковое покрытие	I	8	80x80	80	80	16	40	M16	9	15
K1057.0830602081	чёрное порошковое покрытие	B	8	30x60	30	60	12	30	M8	9	15
K1057.0830602121	чёрное порошковое покрытие	B	8	30x60	30	60	12	30	M12	9	15
K1057.0830602101	чёрное порошковое покрытие	B	8	30x60	30	60	12	30	M10	9	15
K1057.1045902101	чёрное порошковое покрытие	B	10	45x90	45	90	16	45	M10	14,5	20
K1057.1045902121	чёрное порошковое покрытие	B	10	45x90	45	90	16	45	M12	14,5	20
K1057.1045902141	чёрное порошковое покрытие	B	10	45x90	45	90	16	45	M14	14,5	20
K1057.1045902161	чёрное порошковое покрытие	B	10	45x90	45	90	16	45	M16	14,5	20
K1057.1045902201	чёрное порошковое покрытие	B	10	45x90	45	90	16	45	M20	14,5	20
K1057.1090902101	чёрное порошковое покрытие	B	10	90x90	90	90	16	45	M10	14,5	20
K1057.1090902121	чёрное порошковое покрытие	B	10	90x90	90	90	16	45	M12	14,5	20
K1057.1090902141	чёрное порошковое покрытие	B	10	90x90	90	90	16	45	M14	14,5	20
K1057.1090902161	чёрное порошковое покрытие	B	10	90x90	90	90	16	45	M16	14,5	20
K1057.1090902201	чёрное порошковое покрытие	B	10	90x90	90	90	16	45	M20	14,5	20