

Ручки бугельные из нержавеющей стали 1.4404, круглый профиль, обработанный виброшлифованием, монтаж с обратной стороны

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Ручка бугельная из нержавеющей стали 1.4404.
Крепежный материал - класс A4


Исполнение:

полублестящая гладко отшлифованная.

Указание:

Ручки бугельные из нержавеющей стали применяются преимущественно для различных устройств в пищевой промышленности, а также для медицинской, лабораторной и реакторной техники.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки бугельные из нержавеющей стали 1.4404, круглый профиль, обработанный виброшлифованием, монтаж с обратной стороны

Номер заказа	A	B	D	H	L	T	Допустимая нагрузка Н
K0206.100	100	8	M5x10	35	108	10	1000
K0206.120	120	10	M5x10	40	130	10	1000
K0206.250	250	10	M5x10	40	260	10	1000
K0206.350	350	10	M5x10	40	360	10	1000