

Ручки бугельные, нержавеющая сталь, круглые, с широкой подкладной шайбой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Бугельная ручка и крепежный материал: нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение:

шлифованный матовый поднятый.

Указание:

Бугельные ручки из инструментальной стали рекомендуются для всех технических областей, где необходима максимальная стойкость к большим нагрузкам и агрессивным химическим средам.

Указание на чертеже:


Форма А

для привинчивания с передней стороны.

Форма В

для привинчивания с задней стороны.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки бугельные, нержавеющая сталь

Номер заказа	Форма	A	B	B1	D	H	L	Допустимая нагрузка Н
K0215.2001	A	200	50	20	M8	75	250	1000
K0215.2501	A	250	50	20	M8	75	300	1000
K0215.2002	B	200	50	20	M8	75	250	1000
K0215.2502	B	250	50	20	M8	75	300	1000