

## Ручки с накаткой

### Описание товара/фотография продукта



|                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>черно-серый<br>RAL 7021  | <br>чистый оранжевый<br>RAL 2004   | <br>сигнально-зелёный<br>RAL 6032 | <br>синий насыщенный<br>RAL 5017 |
| <br>светло-серый<br>RAL 7035 | <br>красный насыщенный<br>RAL 3020 | <br>рапсово-жёлтый<br>RAL 1021    |                                                                                                                   |

### Описание

#### Материал:


Термопласт, цвет черно-серый.

Втулка или болт с резьбой из стали 5.8 или нержавеющая сталь 1.4305.

#### Исполнение:

Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь, Без покрытия.

### Чертежи



### Обзор изделий

### Ручки с накаткой

## Обзор изделий

| Номер заказа | Материал<br>Втулка | Цвет<br>крышки        | D   | D1 | D2 | D3 | H  | H1  | T  | L |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----|----|----|----|----|-----|----|---|
| K0247.104    | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.1041   | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.1042   | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.1043   | Сталь              | синий RAL5017         | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.1045   | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.1046   | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.1047   | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.105    | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.1051   | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.1052   | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.1053   | Сталь              | синий RAL5017         | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.1055   | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.1056   | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.1057   | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.106    | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.1061   | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.1062   | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.1063   | Сталь              | синий RAL5017         | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.1065   | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.1066   | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.1067   | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.208    | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - |
| K0247.2081   | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - |
| K0247.2082   | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - |
| K0247.2083   | Сталь              | синий RAL5017         | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - |
| K0247.2085   | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - |
| K0247.2086   | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - |
| K0247.2087   | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - |
| K0247.308    | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | - |
| K0247.3081   | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | - |
| K0247.3082   | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | - |
| K0247.3083   | Сталь              | синий RAL5017         | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | - |
| K0247.3085   | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | - |
| K0247.3086   | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | - |
| K0247.3087   | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | - |
| K0247.310    | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | - |
| K0247.3101   | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | - |
| K0247.3102   | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | - |
| K0247.3103   | Сталь              | синий RAL5017         | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | - |
| K0247.3105   | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | - |
| K0247.3106   | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | - |
| K0247.3107   | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | - |
| K0247.0104   | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.01041  | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.01042  | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.01043  | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.01045  | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.01046  | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.01047  | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.0105   | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.01051  | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.01052  | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.01053  | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.01055  | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.01056  | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.01057  | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.0106   | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.01061  | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.01062  | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.01063  | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.01065  | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |
| K0247.01066  | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | - |

## Обзор изделий

| Номер заказа  | Материал<br>Втулка | Цвет<br>крышки        | D   | D1 | D2 | D3 | H  | H1  | T  | L  |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|
| K0247.01067   | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 | -  |
| K0247.0208    | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | -  |
| K0247.02081   | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | -  |
| K0247.02082   | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | -  |
| K0247.02083   | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | -  |
| K0247.02085   | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | -  |
| K0247.02086   | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | -  |
| K0247.02087   | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | -  |
| K0247.0308    | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | -  |
| K0247.03081   | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | -  |
| K0247.03082   | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | -  |
| K0247.03083   | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | -  |
| K0247.03085   | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | -  |
| K0247.03086   | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | -  |
| K0247.03087   | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | -  |
| K0247.0310    | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | -  |
| K0247.03101   | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | -  |
| K0247.03102   | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | -  |
| K0247.03103   | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | -  |
| K0247.03105   | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | -  |
| K0247.03106   | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | -  |
| K0247.03107   | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 | -  |
| K0247.105X10  | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 10 |
| K0247.1051X10 | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 10 |
| K0247.1052X10 | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 10 |
| K0247.1053X10 | Сталь              | синий RAL5017         | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 10 |
| K0247.1055X10 | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 10 |
| K0247.1056X10 | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 10 |
| K0247.1057X10 | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 10 |
| K0247.105X12  | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 12 |
| K0247.1051X12 | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 12 |
| K0247.1052X12 | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 12 |
| K0247.1053X12 | Сталь              | синий RAL5017         | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 12 |
| K0247.1055X12 | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 12 |
| K0247.1056X12 | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 12 |
| K0247.1057X12 | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 12 |
| K0247.105X15  | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 15 |
| K0247.1051X15 | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 15 |
| K0247.1052X15 | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 15 |
| K0247.1053X15 | Сталь              | синий RAL5017         | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 15 |
| K0247.1055X15 | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 15 |
| K0247.1056X15 | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 15 |
| K0247.1057X15 | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 15 |
| K0247.105X20  | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 20 |
| K0247.1051X20 | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 20 |
| K0247.1052X20 | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 20 |
| K0247.1053X20 | Сталь              | синий RAL5017         | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 20 |
| K0247.1055X20 | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 20 |
| K0247.1056X20 | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 20 |
| K0247.1057X20 | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 20 |
| K0247.105X25  | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 25 |
| K0247.1051X25 | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 25 |
| K0247.1052X25 | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 25 |
| K0247.1053X25 | Сталь              | синий RAL5017         | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 25 |
| K0247.1055X25 | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 25 |
| K0247.1056X25 | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 25 |
| K0247.1057X25 | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 25 |
| K0247.106X15  | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 15 |
| K0247.1061X15 | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 15 |
| K0247.1062X15 | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 15 |
| K0247.1063X15 | Сталь              | синий RAL5017         | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 15 |
| K0247.1065X15 | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | -  | 15 |

## Обзор изделий

| Номер заказа  | Материал<br>Втулка | Цвет<br>крышки        | D   | D1 | D2 | D3 | H  | H1  | T | L  |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----|----|----|----|----|-----|---|----|
| K0247.1066X15 | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 15 |
| K0247.1067X15 | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 15 |
| K0247.106X20  | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 20 |
| K0247.1061X20 | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 20 |
| K0247.1062X20 | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 20 |
| K0247.1063X20 | Сталь              | синий RAL5017         | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 20 |
| K0247.1065X20 | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 20 |
| K0247.1066X20 | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 20 |
| K0247.1067X20 | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 20 |
| K0247.106X25  | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 25 |
| K0247.1061X25 | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 25 |
| K0247.1062X25 | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 25 |
| K0247.1063X25 | Сталь              | синий RAL5017         | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 25 |
| K0247.1065X25 | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 25 |
| K0247.1066X25 | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 25 |
| K0247.1067X25 | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 25 |
| K0247.106X30  | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 30 |
| K0247.1061X30 | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 30 |
| K0247.1062X30 | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 30 |
| K0247.1063X30 | Сталь              | синий RAL5017         | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 30 |
| K0247.1065X30 | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 30 |
| K0247.1066X30 | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 30 |
| K0247.1067X30 | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 30 |
| K0247.208X20  | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 |
| K0247.2081X20 | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 |
| K0247.2082X20 | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 |
| K0247.2083X20 | Сталь              | синий RAL5017         | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 |
| K0247.2085X20 | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 |
| K0247.2086X20 | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 |
| K0247.2087X20 | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 |
| K0247.208X25  | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 |
| K0247.2081X25 | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 |
| K0247.2082X25 | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 |
| K0247.2083X25 | Сталь              | синий RAL5017         | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 |
| K0247.2085X25 | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 |
| K0247.2086X25 | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 |
| K0247.2087X25 | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 |
| K0247.208X30  | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 |
| K0247.2081X30 | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 |
| K0247.2082X30 | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 |
| K0247.2083X30 | Сталь              | синий RAL5017         | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 |
| K0247.2085X30 | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 |
| K0247.2086X30 | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 |
| K0247.2087X30 | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 |
| K0247.208X40  | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 |
| K0247.2081X40 | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 |
| K0247.2082X40 | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 |
| K0247.2083X40 | Сталь              | синий RAL5017         | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 |
| K0247.2085X40 | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 |
| K0247.2086X40 | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 |
| K0247.2087X40 | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 |
| K0247.310X20  | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 20 |
| K0247.3101X20 | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 20 |
| K0247.3102X20 | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 20 |
| K0247.3103X20 | Сталь              | синий RAL5017         | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 20 |
| K0247.3105X20 | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 20 |
| K0247.3106X20 | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 20 |
| K0247.3107X20 | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 20 |
| K0247.310X30  | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 30 |
| K0247.3101X30 | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 30 |
| K0247.3102X30 | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 30 |
| K0247.3103X30 | Сталь              | синий RAL5017         | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 30 |

## Обзор изделий

| Номер заказа   | Материал<br>Втулка | Цвет<br>крышки        | D   | D1 | D2 | D3 | H  | H1 | T | L  |
|----------------|--------------------|-----------------------|-----|----|----|----|----|----|---|----|
| K0247.3105X30  | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 30 |
| K0247.3106X30  | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 30 |
| K0247.3107X30  | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 30 |
| K0247.310X40   | Сталь              | чёрно-серый RAL 7021  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 |
| K0247.3101X40  | Сталь              | оранжевый RAL 2004    | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 |
| K0247.3102X40  | Сталь              | ярко-зелёный RAL6032  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 |
| K0247.3103X40  | Сталь              | синий RAL5017         | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 |
| K0247.3105X40  | Сталь              | светло-серый RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 |
| K0247.3106X40  | Сталь              | ярко-красный RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 |
| K0247.3107X40  | Сталь              | ярко-жёлтый RAL 1021  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 |
| K0247.0105X10  | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 10 |
| K0247.01051X10 | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 10 |
| K0247.01052X10 | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 10 |
| K0247.01053X10 | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 10 |
| K0247.01055X10 | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 10 |
| K0247.01056X10 | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 10 |
| K0247.01057X10 | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 10 |
| K0247.0105X12  | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 12 |
| K0247.01051X12 | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 12 |
| K0247.01052X12 | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 12 |
| K0247.01053X12 | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 12 |
| K0247.01055X12 | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 12 |
| K0247.01056X12 | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 12 |
| K0247.01057X12 | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 12 |
| K0247.0105X15  | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 15 |
| K0247.01051X15 | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 15 |
| K0247.01052X15 | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 15 |
| K0247.01053X15 | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 15 |
| K0247.01055X15 | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 15 |
| K0247.01056X15 | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 15 |
| K0247.01057X15 | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 15 |
| K0247.0105X20  | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 20 |
| K0247.01051X20 | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 20 |
| K0247.01052X20 | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 20 |
| K0247.01053X20 | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 20 |
| K0247.01055X20 | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 20 |
| K0247.01056X20 | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 20 |
| K0247.01057X20 | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 20 |
| K0247.0105X25  | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 25 |
| K0247.01051X25 | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 25 |
| K0247.01052X25 | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 25 |
| K0247.01053X25 | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 25 |
| K0247.01055X25 | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 25 |
| K0247.01056X25 | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 25 |
| K0247.01057X25 | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 25 |
| K0247.0106X15  | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 15 |
| K0247.01061X15 | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 15 |
| K0247.01062X15 | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 15 |
| K0247.01063X15 | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 15 |
| K0247.01065X15 | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 15 |
| K0247.01066X15 | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 15 |
| K0247.01067X15 | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 15 |
| K0247.0106X20  | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 20 |
| K0247.01061X20 | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 20 |
| K0247.01062X20 | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 20 |
| K0247.01063X20 | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 20 |
| K0247.01065X20 | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 20 |
| K0247.01066X20 | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 20 |
| K0247.01067X20 | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 20 |
| K0247.0106X25  | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 25 |
| K0247.01061X25 | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 25 |
| K0247.01062X25 | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | - | 25 |



## Обзор изделий

| Номер заказа   | Материал<br>Втулка | Цвет<br>крышки        | D   | D1 | D2 | D3 | H  | H1  | T | L  |
|----------------|--------------------|-----------------------|-----|----|----|----|----|-----|---|----|
| K0247.01063X25 | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 25 |
| K0247.01065X25 | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 25 |
| K0247.01066X25 | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 25 |
| K0247.01067X25 | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 25 |
| K0247.0106X30  | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 30 |
| K0247.01061X30 | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 30 |
| K0247.01062X30 | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 30 |
| K0247.01063X30 | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 30 |
| K0247.01065X30 | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 30 |
| K0247.01066X30 | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 30 |
| K0247.01067X30 | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | - | 30 |
| K0247.0208X20  | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 |
| K0247.02081X20 | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 |
| K0247.02082X20 | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 |
| K0247.02083X20 | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 |
| K0247.02085X20 | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 |
| K0247.02086X20 | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 |
| K0247.02087X20 | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 |
| K0247.0208X25  | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 |
| K0247.02081X25 | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 |
| K0247.02082X25 | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 |
| K0247.02083X25 | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 |
| K0247.02085X25 | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 |
| K0247.02086X25 | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 |
| K0247.02087X25 | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 |
| K0247.0208X30  | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 |
| K0247.02081X30 | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 |
| K0247.02082X30 | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 |
| K0247.02083X30 | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 |
| K0247.02085X30 | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 |
| K0247.02086X30 | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 |
| K0247.02087X30 | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 |
| K0247.0208X40  | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 |
| K0247.02081X40 | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 |
| K0247.02082X40 | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 |
| K0247.02083X40 | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 |
| K0247.02085X40 | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 |
| K0247.02086X40 | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 |
| K0247.02087X40 | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 |
| K0247.0310X20  | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 20 |
| K0247.03101X20 | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 20 |
| K0247.03102X20 | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 20 |
| K0247.03103X20 | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 20 |
| K0247.03105X20 | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 20 |
| K0247.03106X20 | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 20 |
| K0247.03107X20 | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 20 |
| K0247.0310X30  | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 30 |
| K0247.03101X30 | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 30 |
| K0247.03102X30 | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 30 |
| K0247.03103X30 | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 30 |
| K0247.03105X30 | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 30 |
| K0247.03106X30 | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 30 |
| K0247.03107X30 | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 30 |
| K0247.0310X40  | нержавеющая сталь  | чёрно-серый RAL 7021  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 40 |
| K0247.03101X40 | нержавеющая сталь  | оранжевый RAL 2004    | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 40 |
| K0247.03102X40 | нержавеющая сталь  | ярко-зелёный RAL6032  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 40 |
| K0247.03103X40 | нержавеющая сталь  | синий RAL5017         | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 40 |
| K0247.03105X40 | нержавеющая сталь  | светло-серый RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 40 |
| K0247.03106X40 | нержавеющая сталь  | ярко-красный RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 40 |
| K0247.03107X40 | нержавеющая сталь  | ярко-жёлтый RAL 1021  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | - | 40 |

