

Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма D, рифленая опорная поверхность улучшенная

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус — закалённая сталь.

Исполнение:


Корпус закалённый и воронёный.

Опорные поверхности — закалённые.

Указание:

Эти ножки применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей и приспособлений. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	G	H	T	SW
K0301.406X20	D	9,5	M6	20	12	10
K0301.406X40	D	9,5	M6	40	12	10
K0301.410X32	D	16,5	M10	32	18	17
K0301.410X63	D	16,5	M10	63	18	17
K0301.412X32	D	18,5	M12	32	18	19
K0301.412X63	D	18,5	M12	63	18	19
K0301.416X50	D	23	M16	50	24	24

**Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма D, рифленая опорная поверхность
улучшенная**

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	G	H	T	SW
K0301.416X100	D	23	M16	100	24	24