


Упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Сталь.

Исполнение:

Упорный болт из стали, закалённый и оцинкованный.



Втулка оцинкованная.

Указание:

Упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой могут индивидуально настраиваться под размеры зажимаемой детали. Кроме того, резьбовая поверхность втулки позволяет заворачивать упоры даже в тонкие металлические листы, т.к. она может монтироваться одной или двумя гайками. W и Z согласно указаниям клиента.


Указание на чертеже:

1) Монтажный инструмент



Упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой

Чертежи



Обзор изделий

Пружинные боковые упоры без уплотнения

Номер заказа	Исполнение 2	D	D1	K	L	L1	±S	SW	X	F, прибл. N	Номер заказа монтажного инструмента
K0371.1020X12	без уплотнения	M12	5	2x60°	11,5	6,7	0,8	10	1,6	20	K0371.06
K0371.1020X20	без уплотнения	M12	5	2x60°	19	6,7	0,8	10	1,6	20	K0371.06
K0371.1020X27	без уплотнения	M12	5	2x60°	26,5	6,7	0,8	10	1,6	20	K0371.06
K0371.1050X12	без уплотнения	M12	5	2x60°	11,5	6,7	0,8	10	1,6	50	K0371.06
K0371.1050X20	без уплотнения	M12	5	2x60°	19	6,7	0,8	10	1,6	50	K0371.06
K0371.1050X27	без уплотнения	M12	5	2x60°	26,5	6,7	0,8	10	1,6	50	K0371.06
K0371.1100X12	без уплотнения	M12	5	2x60°	11,5	6,7	0,8	10	1,6	100	K0371.06
K0371.1100X20	без уплотнения	M12	5	2x60°	19	6,7	0,8	10	1,6	100	K0371.06
K0371.1100X27	без уплотнения	M12	5	2x60°	26,5	6,7	0,8	10	1,6	100	K0371.06
K0371.1040X12	без уплотнения	M12	6	2x60°	11,5	10,7	1	10	1,8	40	K0371.06
K0371.1040X20	без уплотнения	M12	6	2x60°	19	10,7	1	10	1,8	40	K0371.06
K0371.1040X27	без уплотнения	M12	6	2x60°	26,5	10,7	1	10	1,8	40	K0371.06
K0371.1075X12	без уплотнения	M12	6	2x60°	11,5	10,7	1	10	1,8	75	K0371.06
K0371.1075X20	без уплотнения	M12	6	2x60°	19	10,7	1	10	1,8	75	K0371.06
K0371.1075X27	без уплотнения	M12	6	2x60°	26,5	10,7	1	10	1,8	75	K0371.06
K0371.1150X12	без уплотнения	M12	6	2x60°	11,5	10,7	1	10	1,8	100	K0371.06
K0371.1150X20	без уплотнения	M12	6	2x60°	19	10,7	1	10	1,8	100	K0371.06
K0371.1150X27	без уплотнения	M12	6	2x60°	26,5	10,7	1	10	1,8	100	K0371.06
K0371.1100X16	без уплотнения	M18X1,5	10	2,5x60°	18	16,7	1,6	16	3,2	100	K0371.10
K0371.1100X29	без уплотнения	M18X1,5	10	2,5x60°	31,5	16,7	1,6	16	3,2	100	K0371.10
K0371.1100X43	без уплотнения	M18X1,5	10	2,5x60°	45	16,7	1,6	16	3,2	100	K0371.10
K0371.1200X16	без уплотнения	M18X1,5	10	2,5x60°	18	16,7	1,6	16	3,2	150	K0371.10
K0371.1200X29	без уплотнения	M18X1,5	10	2,5x60°	31,5	16,7	1,6	16	3,2	150	K0371.10
K0371.1200X43	без уплотнения	M18X1,5	10	2,5x60°	45	16,7	1,6	16	3,2	150	K0371.10
K0371.1300X16	без уплотнения	M18X1,5	10	2,5x60°	18	16,7	1,6	16	3,2	200	K0371.10
K0371.1300X29	без уплотнения	M18X1,5	10	2,5x60°	31,5	16,7	1,6	16	3,2	200	K0371.10
K0371.1300X43	без уплотнения	M18X1,5	10	2,5x60°	45	16,7	1,6	16	3,2	200	K0371.10

Упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой

Обзор изделий

Пружинные боковые упоры с уплотнением

Номер заказа	Исполнение 2	D	D1	K	L	L1	±S	SW	X	F _r прибл. N	Номер заказа монтажного инструмента
K0371.3020X12	с уплотнением	M12	5	2x60°	11,5	6	0,8	10	1,6	20	K0371.06
K0371.3020X20	с уплотнением	M12	5	2x60°	19	6	0,8	10	1,6	20	K0371.06
K0371.3020X27	с уплотнением	M12	5	2x60°	26,5	6	0,8	10	1,6	20	K0371.06
K0371.3050X12	с уплотнением	M12	5	2x60°	11,5	6	0,8	10	1,6	50	K0371.06
K0371.3050X20	с уплотнением	M12	5	2x60°	19	6	0,8	10	1,6	50	K0371.06
K0371.3050X27	с уплотнением	M12	5	2x60°	26,5	6	0,8	10	1,6	50	K0371.06
K0371.3100X12	с уплотнением	M12	5	2x60°	11,5	6	0,8	10	1,6	100	K0371.06
K0371.3100X20	с уплотнением	M12	5	2x60°	19	6	0,8	10	1,6	100	K0371.06
K0371.3100X27	с уплотнением	M12	5	2x60°	26,5	6	0,8	10	1,6	100	K0371.06
K0371.3040X12	с уплотнением	M12	6	2x60°	11,5	10	1	10	1,8	40	K0371.06
K0371.3040X20	с уплотнением	M12	6	2x60°	19	10	1	10	1,8	40	K0371.06
K0371.3040X27	с уплотнением	M12	6	2x60°	26,5	10	1	10	1,8	40	K0371.06
K0371.3075X12	с уплотнением	M12	6	2x60°	11,5	10	1	10	1,8	75	K0371.06
K0371.3075X20	с уплотнением	M12	6	2x60°	19	10	1	10	1,8	75	K0371.06
K0371.3075X27	с уплотнением	M12	6	2x60°	26,5	10	1	10	1,8	75	K0371.06
K0371.3150X12	с уплотнением	M12	6	2x60°	11,5	10	1	10	1,8	100	K0371.06
K0371.3150X20	с уплотнением	M12	6	2x60°	19	10	1	10	1,8	100	K0371.06
K0371.3150X27	с уплотнением	M12	6	2x60°	26,5	10	1	10	1,8	100	K0371.06
K0371.3100X16	с уплотнением	M18X1,5	10	2,5x60°	18	16	1,6	16	3,2	100	K0371.10
K0371.3100X29	с уплотнением	M18X1,5	10	2,5x60°	31,5	16	1,6	16	3,2	100	K0371.10
K0371.3100X43	с уплотнением	M18X1,5	10	2,5x60°	45	16	1,6	16	3,2	100	K0371.10
K0371.3200X16	с уплотнением	M18X1,5	10	2,5x60°	18	16	1,6	16	3,2	150	K0371.10
K0371.3200X29	с уплотнением	M18X1,5	10	2,5x60°	31,5	16	1,6	16	3,2	150	K0371.10
K0371.3200X43	с уплотнением	M18X1,5	10	2,5x60°	45	16	1,6	16	3,2	150	K0371.10
K0371.3300X16	с уплотнением	M18X1,5	10	2,5x60°	18	16	1,6	16	3,2	200	K0371.10
K0371.3300X29	с уплотнением	M18X1,5	10	2,5x60°	31,5	16	1,6	16	3,2	200	K0371.10
K0371.3300X43	с уплотнением	M18X1,5	10	2,5x60°	45	16	1,6	16	3,2	200	K0371.10