K0385_C

Втулки круглые, форма C

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал, конструкция:
Форма C, сталь инструментальная, закалённая и воронёная.

Указание:
Упорные захваты и втулки подходят для установки в натяжные планки, системы захвата, натяжные устройства, зажимные кулачки и подвижные опоры. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей.

Упорные захваты и втулки устанавливаются в следующие подвижные упоры:
Номер заказа K0285.117X022 до K0285.936X036
Номер заказа K0289.110X015 до K0289.924X100
Номер заказа K0291.120X030 до K0291.924X080

Чертежи

Форма C
стальная вставка с лысками, ровная



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D2	L3	L4	G
K0385.10108	C	10	10	5	M5
K0385.10128	C	10	12	6,4	M5
K0385.12108	C	12	10	5	M5
K0385.12128	C	12	12	6,4	M5
K0385.16108	C	16	10	5	M6
K0385.16128	C	16	12	6,4	M6
K0385.20108	C	20	10	5	M6
K0385.20128	C	20	12	6,4	M6
K0385.25108	C	25	10	5	M6
K0385.25128	C	25	12	6,4	M6

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG