

Упорные захваты регулируемые, форма В

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:


Инструментальная сталь закалённая или твёрдый сплав.

Указание:

Полная наружная резьба регулируемых упорных захватов обеспечивает точное позиционирование на зажимной планке.

Втулки из твёрдых сплавов впаяны.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	L	B	G	SW
K0388.2510	B	25	6,4	M10	5
K0388.5010	B	50	6,4	M10	5
K0388.2512	B	25	7,9	M12	6
K0388.5012	B	50	7,9	M12	6
K0388.2516	B	25	11,2	M16	8
K0388.5016	B	50	11,2	M16	8
K0388.2520	B	25	12,7	M20	10
K0388.5020	B	50	12,7	M20	10

