

Пробки резьбовые, форма А, с обозначением заливной горловины

Описание товара/фотография продукта



Описание


Материал:
Термопласт, полиамид 66.

Исполнение:
чёрный. Уплотнение безасбестовое.

Диапазон температур:
Термостойкость с маслом до 100 °С.

Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	L	L1	SW	Момент затяжки макс. Нм
K0454.119014	A	19,5	G1/4	7	9	17	5
K0454.122038	A	22	G3/8	7,5	10	18	8
K0454.128012	A	28	G1/2	7,5	11	24	9
K0454.134034	A	34	G3/4	9	11	30	11
K0454.142100	A	42	G1	10,5	12	35	-
K0454.151114	A	51	G1 1/4	12	13,5	42	-
K0454.158112	A	58	G1 1/2	10	14,5	50	-
K0454.174200	A	74	G2	13,5	16	64	-
K0454.1191415	A	19,5	M14X1,5	7	8	17	5
K0454.1211615	A	21	M16X1,5	7,5	10	18	6
K0454.1261815	A	26	M18X1,5	7,5	10	21	7
K0454.1282015	A	28	M20X1,5	8	10	24	8
K0454.1282215	A	28	M22X1,5	8	11	24	10
K0454.1524015	A	52	M40X1,5	10	13	42	-

