


Зажимы шарнирного основания пластмассовые, с внутренним зубчатым венцом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Термопласт.

Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.

Исполнение:

цвет черный.



Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.

Указание:

Зажимы шарнирных оснований с внутренним зубчатым венцом можно соединять с зажимами шарнирных оснований с внешним зубчатым венцом (K0485), образуя шарнирный элемент.

По запросу:


Полимерный зажимной рычаг для крепления.



Зажимы шарнирного основания пластмассовые, с внутренним зубчатым венцом

Описание товара/фотография продукта





Обзор изделий

Зажимы шарнирного основания, пластмассовые, с внутренним зубчатым венцом

Номер заказа	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	R	S	T
K0487.18	5,3 (2x)	15	25	6,1	25	40	50	35	-	20	5	4,5	5,5	M6-DIN 985	5
K0487.30	6,5 (4x)	22	37,5	8,1	40	60	75	75	60	32,5	7,5	6,6	8,2	M8-DIN 985	7

