

Зажимы опор алюминиевые, для узла линейных перемещений

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Алюминиевое литье. Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.

Исполнение:


с черным порошковым покрытием.

Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.

По запросу:

Зажимной рычаг для крепления.

Чертежи



Обзор изделий

Зажимы опор, алюминиевые, для узла линейных перемещений

Зажимы опор алюминиевые, для узла линейных перемещений

Обзор изделий

Номер заказа	Расположение отверстий	Тип E	B	C	D	L	M1	M2	M3	M4	V1
K0499.18	1	18	42	42	5,5	37	28	28	30	30	M6x20
K0499.30	2	30	60	60	6,5	50	40	42	42	45	M8x25
K0499.40	1	40	90	90	8,5	70	60	60	64	64	M10x30
K0499.50	1	50	105	105	10,5	85	74	74	80	80	M10x35