

Ручки с накаткой для болтов с шестигранным углублением

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Термопласт.

Исполнение:


красный, серый или красный.

Указание:

Подходящие болты ISO 4762.

Δ На этом месте укажите цвет ручки с накаткой. Для ручки с накаткой черного цвета цветовой код не требуется.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки с накаткой для болтов с шестигранным углублением

Номер заказа	Цвет основы	D1	D2	H	для болтов с шестигранным углублением
K0680.030	черный	9,5	8,3	4,5	M3
K0680.0305	серый	9,5	8,3	4,5	M3
K0680.0306	красный	9,5	8,3	4,5	M3
K0680.040	черный	13	9,6	5	M4
K0680.0405	серый	13	9,6	5	M4
K0680.0406	красный	13	9,6	5	M4
K0680.050	черный	16	11,5	6,5	M5
K0680.0505	серый	16	11,5	6,5	M5
K0680.0506	красный	16	11,5	6,5	M5
K0680.060	черный	19	14	7,5	M6
K0680.0605	серый	19	14	7,5	M6
K0680.0606	красный	19	14	7,5	M6
K0680.061	черный	26	13	8	M6
K0680.0615	серый	26	13	8	M6

Ручки с накаткой для болтов с шестигранным углублением

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	D1	D2	H	для болтов с шестигранным углублением
K0680.0616	красный	26	13	8	M6
K0680.080	черный	26	16	10	M8
K0680.0805	серый	26	16	10	M8
K0680.0806	красный	26	16	10	M8