

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовой ручкой и фиксирующим пазом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт закаленный 1.4034.
Стопорный штифт незакаленный 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4404.

Грибовая ручка из термопласта.

Исполнение:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.

Исполнение из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт шлифованный и химически никелированный.
Стопорный штифт шлифованный, без покрытия.

Грибовая ручка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.

Указание:


Используемые материалы обеспечивают универсальное применение.
При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать упорные штифты из нержавеющей стали A4.

По запросу:

Специальное исполнение.

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовидной ручкой и фиксирующим пазом

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Вид стали	Поверхность корпуса	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0338.3903	C	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K0338.3004	C	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
K0338.3105	C	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K0338.3206	C	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K0338.3308	C	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0338.3410	C	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K0338.3412	C	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0338.3516	C	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
K0338.390384	C	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K0338.300484	C	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
K0338.310584	C	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K0338.320684	C	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K0338.330884	C	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0338.341084	C	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K0338.341284	C	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0338.351684	C	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
K0338.03903	C	нержавеющая сталь	1.4034	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K0338.03004	C	нержавеющая сталь	1.4034	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
K0338.03105	C	нержавеющая сталь	1.4034	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K0338.03206	C	нержавеющая сталь	1.4034	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K0338.03308	C	нержавеющая сталь	1.4034	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0338.03410	C	нержавеющая сталь	1.4034	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K0338.03412	C	нержавеющая сталь	1.4034	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0338.03516	C	нержавеющая сталь	1.4034	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
K0338.0390384	C	нержавеющая сталь	1.4034	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K0338.0300484	C	нержавеющая сталь	1.4034	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
K0338.0310584	C	нержавеющая сталь	1.4034	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K0338.0320684	C	нержавеющая сталь	1.4034	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K0338.0330884	C	нержавеющая сталь	1.4034	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0338.0341084	C	нержавеющая сталь	1.4034	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K0338.0341284	C	нержавеющая сталь	1.4034	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0338.0351684	C	нержавеющая сталь	1.4034	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
K0338.13903	C	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K0338.13004	C	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовой ручкой и фиксирующим пазом

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Вид стали	Поверхность корпуса	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0338.13105	C	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K0338.13206	C	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K0338.13308	C	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0338.13410	C	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K0338.13412	C	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0338.13516	C	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
K0338.1390384	C	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K0338.1300484	C	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
K0338.1310584	C	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K0338.1320684	C	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K0338.1330884	C	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0338.1341084	C	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K0338.1341284	C	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0338.1351684	C	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
K0338.63903	C	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	3	6,5
K0338.63004	C	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	7	15,5
K0338.63105	C	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5
K0338.63206	C	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5
K0338.63308	C	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0338.63410	C	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	30
K0338.63412	C	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0338.63516	C	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	40
K0338.6390384	C	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	3	6,5
K0338.6300484	C	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	7	15,5
K0338.6310584	C	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5
K0338.6320684	C	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5
K0338.6330884	C	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0338.6341084	C	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	30
K0338.6341284	C	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0338.6351684	C	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	40
K0338.73903	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	3	6,5
K0338.73004	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	7	15,5
K0338.73105	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5
K0338.73206	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5
K0338.73308	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0338.73410	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	30
K0338.73412	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0338.73516	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	40
K0338.7390384	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	3	6,5
K0338.7300484	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	7	15,5
K0338.7310584	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5
K0338.7320684	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5
K0338.7330884	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0338.7341084	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	30
K0338.7341284	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0338.7351684	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	40