

Втулки круглые, форма Р

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал, конструкция:

нержавеющая сталь с полиуретановой верхней поверхностью, твёрдость по Шору 60°.

Указание:

Упорные захваты и втулки подходят для установки в натяжные планки, системы захвата, натяжные устройства, зажимные кулачки и подвижные опоры. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей.

Форма Р: верхняя поверхность из полиуретана жёстко привулканизирована к основной части. Она устойчива к истиранию и не пачкается. Она предлагает оптимальную защиту чувствительных поверхностей от повреждения. Верхняя каплевидная структура поверхности позволяет обеспечить большую удерживающую силу и отвод воздуха для того, чтобы между контактной поверхностью и поворотной опорой не возникал эффект всасывания.

Упорные захваты и втулки устанавливаются в следующие подвижные упоры:


Номер заказа K0285.117X022 до K0285.936X036

Номер заказа K0289.110X015 до K0289.924X100

Номер заказа K0291.120X030 до K0291.924X080

Чертежи

Форма Р
вставка из нержавеющей стали
с лысками, ровная, с полиуретановой
поверхностью



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D2	L3	L4	G
K0385.08126	P	8	12	6	M4
K0385.10126	P	10	12	6	M5
K0385.12126	P	12	12	6	M5
K0385.16126	P	16	12	6	M6
K0385.20126	P	20	12	6	M6
K0385.25126	P	25	12	6	M6

