


## Призма вертикальная

## Описание товара/фотография продукта



## Описание

**Материал:**

Углеродистая сталь.


**Исполнение:**

вороненая.

Призматические и опорные поверхности шлифованные.

Призма вертикальная

Чертежи



Обзор изделий

Призма, вертикальная

| Номер заказа   | A  | B<br>Ø для<br>установочной втулки | C<br>мин. | C<br>макс. | C<br>контрольный диаметр | D   | E  | F    | G           | H  | J  | K  | L | M  |
|----------------|----|-----------------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----|----|------|-------------|----|----|----|---|----|
| K0819.60008032 | 32 | 12 H6                             | 10        | 25         | 15±0,003                 | 8,5 | 13 | 40,1 | C/2 x√ 2+22 | 25 | 45 | 25 | 9 | 14 |