

Подпоры регулируемые

Описание товара/фотография продукта




Описание

Материал:
Углеродистая сталь.


Исполнение:
вороненная.

Указание на чертеже:
1) Винтовая опора
2) Установочная опора

Регулируемая опора, с возможностью монтажа на разных насадках



Чертежи



Обзор изделий

Подпоры регулируемые

Номер заказа	A	B	C	D	E	F	G	H
K0923.08040	40	10	12	16	13	13	M8	M6 x 6
K0923.08050	50	20	12	16	13	13	M8	M6 x 6
K0923.10050	50	10	14	20	17	17	M10	M8 x 8
K0923.10060	60	20	14	20	17	17	M10	M8 x 8

Подпоры регулируемые

Обзор изделий

Номер заказа	A	B	C	D	E	F	G	H
K0923.12065	65	15	19	24	22	22	M12	M10 x 10
K0923.12080	80	30	19	24	22	22	M12	M10 x 10
K0923.16080	80	15	24	32	27	27	M16	M12 x 12
K0923.16095	95	30	24	32	27	27	M16	M12 x 12