

## Фиксаторы пружинные гладкая поверхность

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Гильза и пружина из нержавеющей стали.  
Болт из нержавеющей стали или ПФЛ.

#### Исполнение:


Болт POM (полиоксиметилен) белый, термостойкий до +50 °С.

#### Указание:

Гладкое исполнение для запрессовки.

Для монтажного отверстия допуск  $D^{H7}$  рекомендуется.

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Фиксаторы пружинные, гладкая поверхность

Номер заказа	Материал компонента	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1172.04	нержавеющая сталь	4	2,8	4,6	10,7	0,9	1,8	5,6	2,7	3	8,2
K1172.05	нержавеющая сталь	5	3,8	5,6	12	0,9	2,1	6	4	3,3	9
K1172.06	нержавеющая сталь	6	4,8	6,5	15	1	2,3	8,2	5,5	6,1	12
K1172.08	нержавеющая сталь	8	6,2	8,5	18	1,1	2,9	9,5	6,5	10,7	17
K1172.10	нержавеющая сталь	10	8	11	26	1,5	4,2	14,3	8	16,2	29
K1172.204	ПФЛ	4	2,8	4,6	10,7	0,9	1,8	5,6	2,7	3	8,2
K1172.205	ПФЛ	5	3,8	5,6	12	0,9	2,1	6	4	3,3	9
K1172.206	ПФЛ	6	4,8	6,5	15	1	2,3	8,2	5,5	6,1	12
K1172.208	ПФЛ	8	6,2	8,5	18	1,1	2,9	9,5	6,5	10,7	17
K1172.210	ПФЛ	10	8	11	26	1,5	4,2	14,3	8	16,2	29