

Запираемые шпингалеты, нержавеющая сталь 1.4401, диаметр корпуса 30 мм

Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

#### Исполнение:

Без покрытия.

#### Указание:

Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Корпус с крепежной гайкой и пластинчатым цилиндром, с 2 универсальными ключами (закрытие 1333).

Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.

\* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

#### Принадлежности:


Ключ для шпингалета K1511.

Язычок для шпингалетов, нержавеющая сталь K1340.

#### Указание на чертеже:

1) Плоское уплотнение

Чертежи



**Запираемые шпингалеты, нержавеющая сталь 1.4401, диаметр корпуса 30 мм****Обзор изделий**

---

**Запираемые шпингалеты, нержавеющая сталь 1.4401, диаметр корпуса 30 мм**

Номер заказа	Приведение в действие	D	H
K1355.18	Ключ под единый замок	30	18