




Пятиосевой базовый модуль UNILOCK системный размер 138 мм

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Углеродистая сталь.

Исполнение:

Оксидированный опорный корпус.

Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.

Указание:


Базовые модули UNILOCK для 5-осевой обработки типоразмера 138 предназначены для зажима крупногабаритных и тяжелых заготовок. Установка заготовки в базовый модуль производится непосредственно с зажимным штифтом или с помощью переходного адаптера. Базовые модули закрепляют болтами на соответствующих базовых плитах или непосредственно на столе станка. Установка возможна в любом положении. Путем совмещения двух модулей, нижняя сторона к нижней стороне, можно также скомпоновать и использовать сдвоенный зажимной модуль.

Зажимные штифты UNILOCK обеспечивают в сочетании с крепежными болтами M16, M20, M24 следующие удерживающие усилия:

- удерживающее усилие (M16) 75 000 Н
- удерживающее усилие (M20) 160 000 Н
- удерживающее усилие (M24) 230 000 Н

Удерживающее усилие с винтом с цилиндрической головкой DIN EN ISO 4762 -12.9

Зажим зажимных штифтов в зажимном модуле должен производиться только в комплекте с установленной сменной наладкой.



Обзор изделий

Пятиосевой базовый модуль UNILOCK, системный размер 138 мм

Номер заказа	Форма	Тип формы	H	SW	Момент затяжки макс. Нм
-	A	без защиты от проворачивания	75	8	30