Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из NdFeB, прямоугольные, с защитной резиновой оболочкой

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Корпус из стали.
Магнитный сердечник из NdFeB (неодим).
Защитная резиновая оболочка TPE.

Исполнение:
Корпус оцинкован.
Защитная резиновая оболочка, цвет черный.

Указание:
Плоские магниты с внутренней резьбой, экранированная система. С защитной резиновой оболочкой для предохранения чувствительных поверхностей. Благодаря защитной резиновой оболочке повышается коэффициент трения, что позволяет достичь высокого бокового трения сцепления.

Диапазон температур:
макс. 60 °C.

Монтаж:
Оптимальное удержание на тонком листовом металле с чувствительной поверхностью.

Указание на чертеже:
1) Поверхность сцепления

Чертежи



Обзор изделий

Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из NdFeB, прямоугольные, с защитной резиновой оболочкой

Номер заказа	Форма	B	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	Сила сцепления, H
K1396.14331	A	31	10	M4	6,9	6	4,5	43	-	105
K1396.24331	B	31	10	M4	6,9	6	4,5	43	25	146

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из NdFeB, прямоугольные, с защитной резиновой оболочкой

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG