

Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Т-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Ручка термопласт

Ручка нажимная из нержавеющей стали 1.4305.

Болт из нержавеющей стали 1.4542

Шары из нержавеющей стали 1.4125.

Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение:

Ручка черная или ярко-красная по RAL 3020.

Нержавеющая сталь без покрытия.

Указание:

Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.

Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарик надежно блокирует соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ аВ макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.

Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качества.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Стопорные шариковые пальцы обладают высокой прочностью на срез и снабжены маркировочным пояском.

Преимущества:

Повышенная нагрузочная способность по сравнению со стандартными пальцами со стопорными шариками.

Палец из нержавеющей стали 1.4542 закален, отличается высокой прочностью на срез и исключительной стойкостью к нагрузкам.

Принадлежности:

Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724


Провод предохранительный спиральный K0367

Трос стопорный с петлей K0367

Кольцо K0367

Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Т-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез

Чертежи



Обзор изделий

Стопорные пальцы шариковые, с Т-ручкой, с высоким пределом прочности на срез

Номер заказа	Цвет компонента	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K0792.214605010	чёрно-серый RAL 7021	17,6	46	5	5,5	13,2	10	5,9	25	19,4	15,9	5	24
K0792.214605015	чёрно-серый RAL 7021	17,6	46	5	5,5	13,2	15	5,9	25	19,4	20,9	5	24
K0792.214605020	чёрно-серый RAL 7021	17,6	46	5	5,5	13,2	20	5,9	25	19,4	25,9	5	24
K0792.214605025	чёрно-серый RAL 7021	17,6	46	5	5,5	13,2	25	5,9	25	19,4	30,9	5	24
K0792.214605030	чёрно-серый RAL 7021	17,6	46	5	5,5	13,2	30	5,9	25	19,4	35,9	5	24
K0792.214606010	чёрно-серый RAL 7021	17,6	46	6	6,85	13,2	10	6,8	25	19,4	16,8	6	35
K0792.214606015	чёрно-серый RAL 7021	17,6	46	6	6,85	13,2	15	6,8	25	19,4	21,8	6	35
K0792.214606020	чёрно-серый RAL 7021	17,6	46	6	6,85	13,2	20	6,8	25	19,4	26,8	6	35
K0792.214606025	чёрно-серый RAL 7021	17,6	46	6	6,85	13,2	25	6,8	25	19,4	31,8	6	35
K0792.214606030	чёрно-серый RAL 7021	17,6	46	6	6,85	13,2	30	6,8	25	19,4	36,8	6	35
K0792.214606035	чёрно-серый RAL 7021	17,6	46	6	6,85	13,2	35	6,8	25	19,4	41,8	6	35
K0792.214606040	чёрно-серый RAL 7021	17,6	46	6	6,85	13,2	40	6,8	25	19,4	46,8	6	35
K0792.214606045	чёрно-серый RAL 7021	17,6	46	6	6,85	13,2	45	6,8	25	19,4	51,8	6	35
K0792.214606050	чёрно-серый RAL 7021	17,6	46	6	6,85	13,2	50	6,8	25	19,4	56,8	6	35
K0792.216308020	чёрно-серый RAL 7021	23	62,9	8	9,5	17,3	20	7,8	33	24,4	27,8	8	63
K0792.216308025	чёрно-серый RAL 7021	23	62,9	8	9,5	17,3	25	7,8	33	24,4	32,8	8	63
K0792.216308030	чёрно-серый RAL 7021	23	62,9	8	9,5	17,3	30	7,8	33	24,4	37,8	8	63
K0792.216308035	чёрно-серый RAL 7021	23	62,9	8	9,5	17,3	35	7,8	33	24,4	42,8	8	63
K0792.216308040	чёрно-серый RAL 7021	23	62,9	8	9,5	17,3	40	7,8	33	24,4	47,8	8	63
K0792.216308045	чёрно-серый RAL 7021	23	62,9	8	9,5	17,3	45	7,8	33	24,4	52,8	8	63
K0792.216308050	чёрно-серый RAL 7021	23	62,9	8	9,5	17,3	50	7,8	33	24,4	57,8	8	63
K0792.216310020	чёрно-серый RAL 7021	23	62,9	10	12	17,3	20	8,9	33	24,4	28,9	10	100
K0792.216310025	чёрно-серый RAL 7021	23	62,9	10	12	17,3	25	8,9	33	24,4	33,9	10	100
K0792.216310030	чёрно-серый RAL 7021	23	62,9	10	12	17,3	30	8,9	33	24,4	38,9	10	100
K0792.216310035	чёрно-серый RAL 7021	23	62,9	10	12	17,3	35	8,9	33	24,4	43,9	10	100
K0792.216310040	чёрно-серый RAL 7021	23	62,9	10	12	17,3	40	8,9	33	24,4	48,9	10	100
K0792.216310045	чёрно-серый RAL 7021	23	62,9	10	12	17,3	45	8,9	33	24,4	53,9	10	100
K0792.216310050	чёрно-серый RAL 7021	23	62,9	10	12	17,3	50	8,9	33	24,4	58,9	10	100
K0792.216310060	чёрно-серый RAL 7021	23	62,9	10	12	17,3	60	8,9	33	24,4	68,9	10	100
K0792.218212025	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	28,8	34,9	12	144
K0792.218212030	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	28,8	39,9	12	144
K0792.218212035	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	28,8	44,9	12	144
K0792.218212040	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	28,8	49,9	12	144
K0792.218212045	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	28,8	54,9	12	144
K0792.218212050	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	28,8	59,9	12	144
K0792.218212060	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	28,8	69,9	12	144
K0792.218212070	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	28,8	79,9	12	144
K0792.218212080	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	28,8	89,9	12	144

Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Т-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет компонента	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K0792.218216030	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	16	19	26,3	30	13,1	39,5	28,8	43,1	16	257
K0792.218216035	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	16	19	26,3	35	13,1	39,5	28,8	48,1	16	257
K0792.218216040	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	16	19	26,3	40	13,1	39,5	28,8	53,1	16	257
-	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	16	19	26,3	45	13,1	39,5	28,8	58,1	16	257
K0792.218216050	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	16	19	26,3	50	13,1	39,5	28,8	63,1	16	257
K0792.218216060	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	16	19	26,3	60	13,1	39,5	28,8	73,1	16	257
K0792.218216070	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	16	19	26,3	70	13,1	39,5	28,8	83,1	16	257
K0792.218216080	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	16	19	26,3	80	13,1	39,5	28,8	93,1	16	257
K0792.21844605010	ярко-красный RAL 3020	17,6	46	5	5,5	13,2	10	5,9	25	19,4	15,9	5	24
K0792.21844605015	ярко-красный RAL 3020	17,6	46	5	5,5	13,2	15	5,9	25	19,4	20,9	5	24
K0792.21844605020	ярко-красный RAL 3020	17,6	46	5	5,5	13,2	20	5,9	25	19,4	25,9	5	24
K0792.21844605025	ярко-красный RAL 3020	17,6	46	5	5,5	13,2	25	5,9	25	19,4	30,9	5	24
K0792.21844605030	ярко-красный RAL 3020	17,6	46	5	5,5	13,2	30	5,9	25	19,4	35,9	5	24
K0792.21844606010	ярко-красный RAL 3020	17,6	46	6	6,85	13,2	10	6,8	25	19,4	16,8	6	35
K0792.21844606015	ярко-красный RAL 3020	17,6	46	6	6,85	13,2	15	6,8	25	19,4	21,8	6	35
K0792.21844606020	ярко-красный RAL 3020	17,6	46	6	6,85	13,2	20	6,8	25	19,4	26,8	6	35
K0792.21844606025	ярко-красный RAL 3020	17,6	46	6	6,85	13,2	25	6,8	25	19,4	31,8	6	35
K0792.21844606030	ярко-красный RAL 3020	17,6	46	6	6,85	13,2	30	6,8	25	19,4	36,8	6	35
K0792.21844606035	ярко-красный RAL 3020	17,6	46	6	6,85	13,2	35	6,8	25	19,4	41,8	6	35
K0792.21844606040	ярко-красный RAL 3020	17,6	46	6	6,85	13,2	40	6,8	25	19,4	46,8	6	35
K0792.21844606045	ярко-красный RAL 3020	17,6	46	6	6,85	13,2	45	6,8	25	19,4	51,8	6	35
K0792.21844606050	ярко-красный RAL 3020	17,6	46	6	6,85	13,2	50	6,8	25	19,4	56,8	6	35
K0792.21846308020	ярко-красный RAL 3020	23	62,9	8	9,5	17,3	20	7,8	33	24,4	27,8	8	63
K0792.21846308025	ярко-красный RAL 3020	23	62,9	8	9,5	17,3	25	7,8	33	24,4	32,8	8	63
K0792.21846308030	ярко-красный RAL 3020	23	62,9	8	9,5	17,3	30	7,8	33	24,4	37,8	8	63
K0792.21846308035	ярко-красный RAL 3020	23	62,9	8	9,5	17,3	35	7,8	33	24,4	42,8	8	63
K0792.21846308040	ярко-красный RAL 3020	23	62,9	8	9,5	17,3	40	7,8	33	24,4	47,8	8	63
K0792.21846308045	ярко-красный RAL 3020	23	62,9	8	9,5	17,3	45	7,8	33	24,4	52,8	8	63
K0792.21846308050	ярко-красный RAL 3020	23	62,9	8	9,5	17,3	50	7,8	33	24,4	57,8	8	63
K0792.21846310020	ярко-красный RAL 3020	23	62,9	10	12	17,3	20	8,9	33	24,4	28,9	10	100
K0792.21846310025	ярко-красный RAL 3020	23	62,9	10	12	17,3	25	8,9	33	24,4	33,9	10	100
K0792.21846310030	ярко-красный RAL 3020	23	62,9	10	12	17,3	30	8,9	33	24,4	38,9	10	100
K0792.21846310035	ярко-красный RAL 3020	23	62,9	10	12	17,3	35	8,9	33	24,4	43,9	10	100
K0792.21846310040	ярко-красный RAL 3020	23	62,9	10	12	17,3	40	8,9	33	24,4	48,9	10	100
K0792.21846310045	ярко-красный RAL 3020	23	62,9	10	12	17,3	45	8,9	33	24,4	53,9	10	100
K0792.21846310050	ярко-красный RAL 3020	23	62,9	10	12	17,3	50	8,9	33	24,4	58,9	10	100
K0792.21846310060	ярко-красный RAL 3020	23	62,9	10	12	17,3	60	8,9	33	24,4	68,9	10	100
K0792.21848212025	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	28,8	34,9	12	144
K0792.21848212030	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	28,8	39,9	12	144
K0792.21848212035	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	28,8	44,9	12	144
K0792.21848212040	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	28,8	49,9	12	144
K0792.21848212045	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	28,8	54,9	12	144
K0792.21848212050	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	28,8	59,9	12	144
K0792.21848212060	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	28,8	69,9	12	144
K0792.21848212070	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	28,8	79,9	12	144
K0792.21848212080	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	28,8	89,9	12	144
K0792.21848216030	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	16	19	26,3	30	13,1	39,5	28,8	43,1	16	257
K0792.21848216035	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	16	19	26,3	35	13,1	39,5	28,8	48,1	16	257
K0792.21848216040	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	16	19	26,3	40	13,1	39,5	28,8	53,1	16	257
K0792.21848216045	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	16	19	26,3	45	13,1	39,5	28,8	58,1	16	257
K0792.21848216050	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	16	19	26,3	50	13,1	39,5	28,8	63,1	16	257
K0792.21848216060	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	16	19	26,3	60	13,1	39,5	28,8	73,1	16	257
K0792.21848216070	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	16	19	26,3	70	13,1	39,5	28,8	83,1	16	257
K0792.21848216080	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	16	19	26,3	80	13,1	39,5	28,8	93,1	16	257

Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Т-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез

Обзор изделий
