


Зажимы шарнирного элемента из алюминия, с внутренним зубчатым венцом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Алюминиевое литье.

Зажимной болт с гайкой, из стали.

Исполнение:

шлифованный.

Зажимной болт с гайкой из оцинкованной стали.

Указание:

Зажимы шарнирных элементов с внутренним зубчатым венцом можно соединять с зажимами шарнирных элементов с наружным зубчатым венцом (K0485), образуя шарнирный элемент.

Макс. крутящий момент для затяжки зажимных винтов:

M6: 10 Нм.

M8: 25 Нм.

M10: 50 Нм.

По запросу:

Зажимной рычаг для крепления.

Принадлежности:

— Гайки шестигранные DIN 985.


— Болты с шестигранной головкой DIN 933.

— Винты с цилиндрической головкой DIN 6912.

Указание на чертеже:

1) Зубчатое зацепление 15°

Чертежи



Зажимы шарнирного элемента из алюминия, с внутренним зубчатым венцом

Обзор изделий

Зажимы шарнирного элемента из алюминия, с внутренним зубчатым венцом

Номер заказа	A	C	D	E	G	H	K	L	P	S	F кН	Mb (Nm)	Mv (Nm)
K0486.512	12,1	10,5	7,5	30	26	27	56	64,5	21	M6	2,7	38	15
K0486.514	14,1	10,5	7,5	30	26	27	56	64,5	21	M6	2,7	38	15
K0486.516	16,1	10,5	7,5	30	26	27	56	64,5	21	M6	2,7	38	15
K0486.518	18,1	10,5	7,5	30	26	27	56	64,5	21	M6	2,7	38	15
K0486.520	20	16	9	40	40	43	85	93	33	M8	6	133	85
K0486.525	25,1	16	9	40	40	43	85	93	33	M8	6	133	85
K0486.530	30,1	16	9	40	40	43	85	93	33	M8	6	133	85
K0486.540	40,2	22	11	56	56	60	116	128	48	M10	5,8	264	138