


Зажимы шарнирной опоры из алюминия, с внутренним зубчатым венцом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Алюминиевое литье.
Гайка, сталь.

Исполнение:

гладко шлифованный.
Гайка, оцинкованная.

Указание:

Зажимы шарнирных элементов с внутренним зубчатым венцом можно соединять с зажимами шарнирных элементов с наружным зубчатым венцом (K0485), образуя шарнирный элемент.

Макс. крутящий момент для затяжки зажимных винтов:

M6: 10 Нм.

M8: 25 Нм.

M10: 50 Нм.

По запросу:

Зажимной рычаг для крепления.


Принадлежности:

- Гайки шестигранные DIN 985.
- Болты с шестигранной головкой DIN 933.
- Винты с цилиндрической головкой DIN 6912.

Указание на чертеже:

1) Зубчатое зацепление 15°

Чертежи



Обзор изделий

Зажимы шарнирной опоры из алюминия, с внутренним зубчатым венцом

Обзор изделий

Зажимы шарнирной опоры из алюминия, с внутренним зубчатым венцом

Номер заказа	A	C	D	E	G	H	K	L	M	N	S
K0487.518	5,3 (2x)	13	7	25	50	35	38	32,5	20	5	M6
K0487.530	6,5 (4x)	16	9	40	75	75	57	52,5	33	7,5	M8
K0487.540	8,5 (4x)	22	11	56	100	100	76	72	44	10	M10