K1760_L

Направляющие ролики из листовой стали, со стандартными цельнолитыми резиновыми шинами, усиленная конструкция

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Корпус из листовой стали, колеса со стандартными литыми резиновыми шинами, колесные диски из полиамида.

Исполнение:
Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.

Указание:
Привинченная ось колеса. Стандартные литые резиновые колеса устойчивы к ударам и коррозии.

Чертежи

Поворотный ролик



Направляющие ролики из листовой стали, со стандартными цельнолитыми резиновыми шинами, усиленная конструкция

Чертежи

Подшипниковый узел поворотного венца:



Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	D	H	R	Допустимая нагрузка, кг
K1760.08025	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	40	25	80	111	80	60
K1760.10032	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	40	32	100	136	90	90
K1760.12525	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	40	25	125	161	102,5	80
K1760.12532	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	40	32	125	161	102,5	100

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG