

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix, с вулканизированными эластичными цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение

Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Корпус из листовой стали, колеса из полиамида PA 6 с вулканизированными литыми шинами из брендовой эластичной резины.

#### Исполнение:


Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце и сепаратором шариков. Колеса с роликовыми подшипниками.

#### Указание:

Привинченная ось колеса. Колеса устойчивы к ударам и толчкам.

### Чертежи


Поворотный ролик  
с фиксатором stop-fix



Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix, с вулканизированными эластичными цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение

Чертежи

Подшипниковый узел поворотного венца:



### Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Допустимая нагрузка, кг
K1762.100372	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	Роликовый подшипник	36	32	-	60	85	100	9	125	100	80	86	170
K1762.125372	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	Роликовый подшипник	40	37	-	60	85	125	9	150	100	80	102,5	200
K1762.160502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	Роликовый подшипник	60	50	75	80	110	160	11	195	140	105	140	350
K1762.200502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	Роликовый подшипник	65	50	75	80	110	200	11	235	140	105	165	400